


E		F	
DIMENSION (尺寸)			
No of conductors (导体数目)	N	YV	
Pitch (间距)	▲P	0.5	±0.05
Span (总间距)	▲SP	0.5*(12-1)	±0.07
Width (宽度)	▲W	0.5*(12+1)	±0.08
Margin (边距)	▲M	0.5	±0.07
	/	/	/
Total length (总长)	▲TL	100	±2.0
Insulator length (绝缘皮长)	IL	92	/
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.30	±0.05
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.12	±0.05
Strip length (裸铜长度)	▲S1	3.00	±0.5
	▲S2	3.00	±0.5
Supporting Tape length (补强板长度)	B1	5.00	±1.5
	B2	5.00	±1.5
Strip Slant (线口倾斜)	A1	≤0.3	
Punch Slant (冲孔倾斜)	A2	≤0.3	

Material List (辅料清单)			
NO	ITEM(项目)	SPEC(规格)	QTY(数量)
1			
2			
3			
4			
5			
6			



STRUCTURE (构造)				
NO	ITEM (项目)	SPECIFICATION (规格)	REMARK (备注)	
1	INSULATION (胶膜)	Printed 印字 (43um)		
		AWM 20624 80C 60V VW-1		
		White 白色 (43um)		/
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	Blue 蓝色 (225um)		/
3	CONDUCTOR 导体	Thickness (厚度)	0.035	±0.005
		Width (宽度)	0.3	±0.03
4	CONDUCTOR 导体键层	PLATED (电镀)	Sn (40 μ " 锡)	MIN
			/	/

A	新图制定	Yem	2024. 09. 13	一般公差 (TOLERANCE) X ± 50 XX ± 10 Y ± 20 XXX ± 05 ANGLES ±1°	料号 (DWG.NO) MTA-DT12-0100N-3/3.5/5	品名 (TITLE) 0.5 FFC同排线-12P TL=100mm		制图 (DR) Kenny	
						校对 (CHKD) Thomas		审核 (APRD) Dawin	
						比例 (SCALE) 1:1		单位 (UNITS) mm	
版次	变更内容	申请人	发行日期						
C		D		E		F		F	