

深圳市顺天五金制品有限公司  
产品规格书

客户：深圳市立创商城

供应商名称：深圳市顺天五金制品有限公司

规格名称：C型簧轴挡圈 GB894.1卡簧 外卡 内卡 马达轴卡 Ø18 硅钢65Mn 发黑

客户料号：C5289917

样板数量：20PCS

类别：C型 弹性挡圈 范围：Ø3-100mm

外观检验	国标标准编号：	GB894.1-86	
数 量：	20	检测结果	OK

图样：参考样板

GB/T894.1 (Q431) 轴用弹性挡圈

材质：65Mn锰钢

此为单批次测量数据，仅供参考。请以实物为准。



尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果	
内直径	18.00MM±0.15MM	20	/	游标卡尺	16.50/16.50/16.50/16.05/16.50	OK
外直径	20.2MM±0.1MM	20	/	游标卡尺	20.20/20.20/20.21/20.20/20.20	OK
厚度	1.0MM±0.1MM	20	/	游标卡尺	1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00	OK
材料等级	弹簧钢 65Mn		/			
应用范围:	机械工业用紧固件； 表面处理: 氧化发黑；					
轴用挡圈性能特点	产品广泛应用于航空、汽车制造、机械设备、建筑工程、：锥销锁紧挡圈、带锁圈的螺钉锁紧挡圈、马达轴挡圈、轴用弹性挡圈-A型-B型、螺钉紧固轴端挡圈、螺栓紧固轴端挡圈、轴用钢丝挡圈等。					
	热处理需要淬火并回火, HRC 44-51 (工艺参考值)；材质以65Mn弹簧钢为主, 产品表面处理, 弹簧钢基本为热处理发黑或磷化, 保证硬度, 弹性均匀,					
判定结果	√ <input type="checkbox"/> 合格			客户确认		
	<input type="checkbox"/> 不合格					
检验员: 黄文	审核: 钟生	批准: 朱生				
日期: 2024-09-13	日期: 2024-09-13	日期: 2024-09-13				