

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格:
STYLES&SIZE

10362系列

客户名称:
CUSTOMER

客户料号:
CUSTOMER P/N

设计卡号:
ED NO.

承认书号:
APPROVAL NO SPD-2020022610

制定日期:
DATE 2020-02-26

版本版次:
EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	10362系列						
额定温度 RATED TEMPERATURE	250℃			额定电压 RATED VOLTAGE	600V		
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS			参照标准 REFERENCE STANDARD	NOUL		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	(NO./mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω/KM20℃)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ/KM20℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
30	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.16	0.65±0.05	381	100	2000
28	7/0.127TS	0.38 (Ref)	0.20	0.81±0.08	239	100	2000
26	7/0.16TS	0.48 (Ref)	0.30	1.06±0.1	150	100	2000
24	7/0.20TS	0.61 (Ref)	0.30	1.21±0.1	94.2	100	2000
22	19/0.15TS	0.75 (Ref)	0.30	1.36±0.1	59.4	100	2000
20	19/0.19TS	0.95 (Ref)	0.30	1.56±0.1	36.7	100	2000
18	19/0.235TS	1.18 (Ref)	0.30	1.78±0.1	23.2	100	2000
16	19/0.30TS	1.50 (Ref)	0.35	2.21±0.1	14.6	100	2000
14	19/0.37TS	1.85 (Ref)	0.35	2.56±0.1	8.96	100	2000
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)				
INSULATION 绝 缘	MATERIAL	材质	PFA (RoHS)				
OLD MARKING 旧印字	E347603 STYLE 10362 **AWG 250℃ 600V VW-1 SHENGPAL I A **AWG 250℃ 600V FT1 TRIUMPHCABLE						
NEW MARKING 新印字	ESHENG PAI STYLE347603SP 10362 **AWG 250℃ 600V VW-1 SHENGPAL I A **AWG 250℃ 600V FT1 TRIUMPHCABLE						
REMARK 备注	**代表线号数，本公司现阶段有新旧两种不同印字库存产品，如对印字内容没有在订单上提出要求，视为同时可以接受两种不同印字，敬请留意！						

表单编号：TRIU-13-04-15