




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

nur Einsatz dargestellt!
view only insert!





- 2 Einsatz Insert
- 1 Steckergehäuse Plughousing
- 3 Spannzange (siehe Tabelle) cable collet (look table)
- 4 Spannmutter (siehe Tabelle) Backnut (look table)



S11MOC-...

Ansichten für Kodierung in Richtung A:
(nur Gehäuse dargestellt!)
view of codings in direction A:
(view only housing!)



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ/ContactØ:	Ø 0.5 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung+Plastik Cu-alloy+Plastic	Anschluß/Termination:	0.08mm AWG 28
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy	Prüfspannung/Test Voltage:	1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load:	7 A
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt matt chrome-plated	Einzelkontakte/single contacts	2.75 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	9-polig / 9-pos.:	(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition		Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!	

S11M.C-P09MCCO-39.0		min. 2.7 max. 3.9		S11M.C-P09MCCO-..60		PSU blau / blue			
S11M.C-P09MCCO-52.0		min. 4.0 max. 5.2		S11M.C-P09MCCO-..70		PSU grau / grey			
S11M.C-P09MCCO-65.0		min. 5.3 max. 6.5		S11M.C-P09MCCO-..80		PEI schwarz / black			
Artikelnummer Partnumber		KabelØ CableØ		Artikelnummer Partnumber		Material Farbe Spannmutter material colour backnut			
		Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015		Rohteil: hierzu Stückliste		Rahgew.:		PE-Modell-Nr.:	
						CAD-Nr.:		Bl.:	
		2014		Tag		Name		Benennung:	
		Bearb.		20.08.		D.Schalz		Stecker cpl.	
		Gepr.							
		Norm.							
								Maßstab:	
								1:1	
								Vervielf. Paus	
								Nr.:	

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Rahteil:	
Tolerierung nach DIN ISO 8015		hierzu Stückliste	
2014	Tag	Name	
Bearb.	20.08.	D.Scholz	
Gepr.			
Norm.			
a	-----	20.08.14	D.Scholz
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S11MCC-P09MCC0-6580](#) [S11MCC-P09MCC0-65C0](#) [S11MCC-P09MCC0-6520](#) [S11MCC-P09MCC0-6530](#)
[S11MCC-P09MCC0-6540](#) [S11MCC-P09MCC0-6550](#) [S11MCC-P09MCC0-6560](#) [S11MCC-P09MCC0-6570](#) [S11MCC-P09MCC0-5240](#) [S11MCC-P09MCC0-5250](#) [S11MCC-P09MCC0-5260](#) [S11MCC-P09MCC0-5270](#) [S11MCC-P09MCC0-5280](#) [S11MCC-P09MCC0-52C0](#) [S11MCC-P09MCC0-3960](#) [S11MCC-P09MCC0-3970](#) [S11MCC-P09MCC0-3980](#)
[S11MCC-P09MCC0-39C0](#) [S11MCC-P09MCC0-5220](#) [S11MCC-P09MCC0-5230](#) [S11MCC-P09MCC0-3920](#) [S11MCC-P09MCC0-3930](#) [S11MCC-P09MCC0-3940](#) [S11MCC-P09MCC0-3950](#) [S11MAC-P09MCC0-6570](#) [S11MAC-P09MCC0-6580](#) [S11MAC-P09MCC0-65C0](#) [S11MAC-P09MCC0-52C0](#) [S11MAC-P09MCC0-6520](#) [S11MAC-P09MCC0-6530](#)
[S11MAC-P09MCC0-6540](#) [S11MAC-P09MCC0-6550](#) [S11MAC-P09MCC0-6560](#) [S11MAC-P09MCC0-5230](#) [S11MAC-P09MCC0-5240](#) [S11MAC-P09MCC0-5250](#) [S11MAC-P09MCC0-5260](#) [S11MAC-P09MCC0-5270](#) [S11MAC-P09MCC0-5280](#) [S11MAC-P09MCC0-3950](#) [S11MAC-P09MCC0-3960](#) [S11MAC-P09MCC0-3970](#) [S11MAC-P09MCC0-3980](#)
[S11MAC-P09MCC0-39C0](#) [S11MAC-P09MCC0-5220](#) [S11MAC-P09MCC0-3920](#) [S11MAC-P09MCC0-3930](#) [S11MAC-P09MCC0-3940](#) [S11M0C-P09MCC0-6550](#) [S11M0C-P09MCC0-6560](#) [S11M0C-P09MCC0-6570](#) [S11M0C-P09MCC0-6580](#) [S11M0C-P09MCC0-65C0](#) [S11M0C-P09MCC0-5270](#) [S11M0C-P09MCC0-5280](#) [S11M0C-P09MCC0-52C0](#)
[S11M0C-P09MCC0-6520](#) [S11M0C-P09MCC0-6530](#) [S11M0C-P09MCC0-6540](#) [S11M0C-P09MCC0-39C0](#) [S11M0C-P09MCC0-5220](#) [S11M0C-P09MCC0-5230](#) [S11M0C-P09MCC0-5240](#) [S11M0C-P09MCC0-5250](#) [S11M0C-P09MCC0-5260](#) [S11M0C-P09MCC0-3930](#) [S11M0C-P09MCC0-3940](#) [S11M0C-P09MCC0-3950](#) [S11M0C-P09MCC0-3960](#)
[S11M0C-P09MCC0-3970](#) [S11M0C-P09MCC0-3980](#) [S11M0C-P09MCC0-3920](#)