

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: 2651 28AWG系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO 01.9.210513.L04

制定日期: 2021-05-13 版本版次:
DATE EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn




胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	2651 28AWG		
额定温度 RATED TEMPERATURE	105℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
参照标准 REFERENCE STANDARD	NOUL	环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	 划红边 依客户需求生产2~60P, 电线宽度等于P数乘以间距1.27		
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数			
CONDUCTOR 导体	SIZE 规格 (AWG)	28	
	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)	
	CONSTRUCTION 结构 (mm)	TS7/0.127±0.008	
	SECTIONAL AREA 截面积 (mm ²)	0.08	
	STRANDED DIAMETER 绞合外径 (mm)	0.38	
INSULATION 绝缘	AVG. THICK 平均厚度 (mm)	0.24	
	MIN. THICK 最小厚度 (mm)	0.19	
	OVER DIAMETER 线径 (mm)	0.9±0.08	
	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)	
	COLOR 颜色	灰排划红边	
ASSEMBLY 绞合	FILLER 填充	/	
	DRAIN WIRE 地线 (mm)	/	
	AL/MY 铝箔/麦拉 (mm)	/	
JACKET 外被	AVG. THICK 平均厚度 (mm)	/	
	MIN. THICK 最小厚度 (mm)	/	
	OVER DIAMETER 线径 (mm)	/	
	MATERIAL 材质	/	
	COLOR 颜色	/	
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	239	
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	10	
	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)	2000	
MARKING 印字	ESHENG PAI STYLE347603SP 2651 28AWG 105℃ 300V VW-1 I A 28AWG 105℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE		