

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: 10064 (36~26)AWG*1C
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2018052405

制定日期: 2018-05-24 版本版次:
DATE EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	10064 (36~26) AWG*1C	参照标准 REFERENCE STANDARD	/		
额定温度 RATED TEMPERATURE	105℃	额定电压 RATED VOLTAGE	30V		
阻燃等级 FLAME RETARDANT GRADE	VW-1	环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图					
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
AWG 规格	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Min.Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径
36	7/0.05TS	0.15(Ref)	0.06	0.05	0.28±0.03
34	7/0.06TS	0.18(Ref)	0.07	0.06	0.32±0.03
32	7/0.08TS	0.24(Ref)	0.07	0.06	0.38±0.03
30	7/0.10TS	0.30(Ref)	0.10	0.09	0.53±0.05
28	7/0.12TS	0.36(Ref)	0.11	0.09	0.60±0.05
26	7/0.16TS	0.48(Ref)	0.11	0.09	0.70±0.05
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER(先镀后绞铜)		
INSULATION 绝 缘	MATERIAL	材质	FEP (RoHS)		
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红)				
MARKING 印字					

表单编号: TRIU-13-04-15