

DS-K1T341BM 系列

人脸识别门禁一体机

DS-K1T341BM 系列人脸识别门禁一体机是一款高性能、高可靠性的人脸识别类产品，依托深度学习算法，识别速度快、准确率更高，支持人脸识别、卡片识别等多种验证方式，壁挂式安装，主要应用于社区、企事业单位、政府大楼、金融网点等室内外场所。



订货型号

DS-K1T341BM(国内标配)

DS-K1T341BMW(国内标配)

产品特性

- **屏幕参数：**4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率 272*480；
- **摄像头参数：**采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
- **人脸识别：**采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度<0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸识别距离 0.3m-2m；
- **认证方式：**支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号）、单独密码（需通过平台下发）、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式；
- **存储容量：**本地支持 1000 人脸库、5000 张卡，15 万条事件记录；
- **可视对讲：**支持和海康互联 APP、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
- **视频预览：**支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264；
- **口罩检测：**支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
 - ✓ 提醒戴口罩模式：未戴口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；
 - ✓ 强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；
- **识别界面可配：**识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
- **认证结果显示可配：**支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示；
- **认证结果语音自定义：**集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名；
- **待机图片：**支持待机画面图片轮播功能，最多支持 8 张图片，图片切换时间可配置；
- **外接安全模块：**支持通过 RS485（经销私有）接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
- **读卡器模式：**支持通过 RS485（经销私有）或标准韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使

用；

- **门禁计划模板：**支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
- **多重认证：**支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
- **黑名单核验：**支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；
- **报警功能：**设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；
- **事件上传：**在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
- **单机使用：**设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
- **WEB 管理：**支持手机及 PC 端 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；

技术参数

型号	DS-K1T341BM 系列
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
显示屏	4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，272*480 分辨率
摄像头	200 万双目摄像头
存储容量	本地支持 1000 人脸库、5000 张卡、15 万条事件记录
认证方式	人脸、刷卡、密码及其组合认证
读卡类型	Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号
通讯方式	10/100/1000Mbps 自适应网口，WiFi（仅-W 型号支持）
网络协议	海康 SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0/萤石协议
物理接口	LAN*1、经销私有 RS485*1、标准 Wiegand * 1(单向输出)、MicroUSB 接口*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、防拆*1
电源输入	DC 12V/2A（不带电源，需另配电源）
工作温度	-30℃~60℃
相对湿度	10%~90%（在不凝结水滴状态下）
使用环境	IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）
安装方式	壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）
设备尺寸	85*166*24.5mm

备注 1：高安全级别场所，请使用多重认证方式。

备注 2：人脸防假功能默认开启。

产品尺寸

