





**213003
LAT45-6MIU-B5
Laser-Abstandssensor**



- IO-Link
 - Hohe Reichweite
 - Gute Farb- und Oberflächenunabhängigkeit
 - Rotlicht-Laser für einfache Ausrichtung
 - Messwert-Anzeige auf Display
 - Einfache Bedienung
 - Robustes Metallgehäuse



BK: schwarz
BN: braun

BU: blau
GY: grau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	150 mA
Gehäuseabmaße	45 x 52 x 42 mm
Gehäusematerial	Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Material Fenster / Optik	Glas
Gewicht	309 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	Quader
Schaltausgang	pnp (2x), 200 mA, NO/NC, konfigurierbar
Analogausgang	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">■ IO-Link V1.1, COM2■ Smart Sensor Profile
Lichtquelle	Laser
Laserklasse	1 (IEC 60825-1)
Farbe	Rot
Hintergrundausblendung	6000 ... 100000 mm
Lichtfleckgröße	Ø 8 mm (bei 6 m Abstand)
Fremdlichtsicherheit	100 kLx
Messbereich	300 ... 6000 mm (90 % Remission)
Auflösung	1,0 mm (90 % Remission, Messfrequenz 15 Hz)

 213003

LAT45-6MIU-B5

Laser-Abstandssensor

Technische Daten (typ.)

	+20°C, 24 V DC
Reproduzierbarkeit	11 ... 145 mm (90 % Remission, Messfrequenz 15 Hz)
Linearitätsfehler	± 31 ... 165 mm (90 % Remission, Messfrequenz 15 Hz)
Empfindlichkeitseinstellung	Tastatur
Anzeige	LED grün - Status, gelb - Schaltausgang
Messfrequenz	1,0 ... 33 Hz
Schaltfrequenz	0,3 Hz ... 11 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +60 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 5-polig
Anschlusskabel	VK ... /5

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/213003>