







Features :

- 1、Designed to meet IEEE 802.3 requirements.
- 2、Operating Humidity: 90%RH
- 3、Storage temperature range: -40℃~+85℃, 90%RH.
- 4、RoHS compliant

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	网口变压器 (10/100BASE TX TRANSFORMER MODULES)	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-KH1602APR-WL	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料		页 次 SHEET	1/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						

Schematic



			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	网口变压器 (10/100BASE TX TRANSFORMER MODULES)	版 本 REV.	A
			X. X ±0. 30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-KH1602APR	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ±0. 20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0. 10	投 影 Projection					
			Angle ±3. 0°						