

# 易燃液体安全储存柜

WA810121

**SYSBEL** 高品质易燃液体安全存储柜广泛应用于存储易燃液体(低, 中闪点液体, 液体闪点<37.8℃), 降低火灾风险, 保障生命财产安全。

1. 自闭式的柜门在客户取用化学品后会自动关闭, 如需维持开启状态, 可使用熔断器连接, 一旦发生火灾, 熔断器将自动断开, 柜门自行关闭, 有效保障柜内化学品的存储安全。
2. 自闭门安全柜开门角度达到 105 度, 方便拿取和存放物品, 自闭器可依据效果调节力度大小, 左右门可依据先后顺序完全关闭;
3. **SYSBEL** 高品质易燃液体安全柜由双层 18 Ga (1-mm) 钢板通过点焊接构造, 两层之间相隔 38mm 的形成良好的防火绝缘层;
4. 左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度, 预防火灾产生;
5. 自闭门在温度达到 74℃时自动熔断关闭, 杜绝了发生火灾时由于柜门没有关闭导致的安全隐患;
6. 树脂粉末涂料处理, 表面光亮, 防尘, 防锈和防潮;
7. **SYSTEX** 三点联动锁减少摩擦或机械火花, 降低静电积蓄;
8. 安全挂锁配置, 实现双人双锁管理, 符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定;
9. 2" (51mm) 深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢, 符合盛漏规范;
10. 独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢, 层板可以依据用户需求任意调节, 增加空间使用率, 每隔 6.5cm;
11. 严格按照 OSHA 规范, 柜身设有静电接地传导端口, 方便连接静电接地导线。
12. 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启;
13. 醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识, 提供了额外的安全保障;



获FM认证和CE认证, 符合FM对易燃液体存储柜的认证标准 ( FM Approval Standard 6050 ), 美国职业安全健康管理局 ( OSHA ) OSHA 29 CFR 1910.106及美国国家消防协会 ( NFPA ) NFPA CODE 30规范, 中国国家安全监督管理局《危险化学品安全管理条例》<sup>1</sup>



## 易燃液体安全储存柜 WA810121

| 容积(加仑/升) | 认证    | 门类型   | 外形尺寸<br>(高×宽×深/cm) | 包装尺寸<br>(高×宽×深/cm) | 标配可调<br>层板(块) | 层板承<br>重(Kgs.) | 净重<br>(Kgs.) | 毛重<br>(Kgs.) | 型号       |
|----------|-------|-------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 12/45    | FM、CE | 单门/自闭 | 89x59x46           | 103x66x53          | 1             | 50             | 47           | 59           | WA810121 |

WA810121



### 产品细节



独有的防溢式层板，每隔6.5cm，自由调节，增加空间使用率 防止意外泄露的化学品四溢




两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠



FM认证防静电装置：导线夹将常备接地装置与安全柜可靠连接，将静电荷导入大地，防止静电火花造成火灾事故



门可以自动关闭



使用18Ga(1-mm)优质镀锌钢，不含铅喷涂料，表面光亮耐腐和潮湿



防火防爆通气孔：柜体两侧上下各一个，有效减小挥发性物质浓度，预防火灾隐患



SYSTEX三点联动锁平面把手：锁定更牢固，开关方便，不占空间  
安全挂锁：增强安全性，实现双锁双人安全管理



三点门铰：防静电设计的门铰结构



标签材质变更为优质反光材质，提高安全柜在光线弱的区域里的警示性