



技术要求:

1. 紫铜铜材质厚度1.2MM, 表面整体镀锡
2. 外观不变形, 表面无划痕, 无锐边毛刺
3. 未标注位公差值按GB/T1184-199H级
4. 额定电流: 100A

东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD	页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE)
品名 (ITEM NO)	M5紫铜压铆螺母4脚焊雾锡接端子	日期 (DATE)	2021. 10. 12
料号 (PART NO)	BTC27M5BBR4TM	设计 (DESIGN)	LUO
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	ROGER LI
		核准 (APPROVED)	ROC ZHAO
These drawings and specifications are Shenzhen Yiyuan Technology Co Ltd. The property should not be copied. Without Shenzhen Yiyuan Technology Co. Ltd. Prior written consent to copy or use in any way. Email at info@yiyuanswitches.com			

未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED			
X	±0.20	X*	± 4°
X	±0.10	X*	± 2°
XX	±0.05	XX*	± 1°