

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: UL1332系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2023052502

制定日期: 2023-05-25 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富



客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		UL1332系列							
额定温度 RATED TEMPERATURE		200℃		额定电压 RATED VOLTAGE		300V			
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758			
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图									
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数									
AWG 线号数	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)		
30	7/0.10TS	0.30(Ref)	0.33	0.95±0.1	381	100	2500		
28	7/0.127TS	0.38(Ref)	0.33	1.02±0.1	239	100	2500		
26	7/0.16TS	0.48(Ref)	0.33	1.15±0.1	150	100	2500		
24	7/0.20TS	0.61(Ref)	0.33	1.27±0.1	94.2	100	2500		
22	19/0.15TS	0.75(Ref)	0.33	1.46±0.1	59.4	100	2500		
20	19/0.19TS	0.95(Ref)	0.33	1.62±0.1	36.7	100	2500		
18	19/0.235TS	1.18(Ref)	0.33	1.84±0.1	23.2	100	2500		
16	19/0.30TS	1.50(Ref)	0.33	2.17±0.1	14.6	100	2500		
14	19/0.37TS	1.85(Ref)	0.33	2.52±0.1	8.96	100	2500		
12	19/0.49TS	2.45(Ref)	0.33	3.19±0.15	5.64	100	2500		
10	19/0.60TS	3.00(Ref)	0.33	3.74±0.20	3.546	100	2500		
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL		材质		TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)			
INSULATION 绝 缘		MATERIAL		材质		FEP (RoHS)			
COLOR 颜色		BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红)							
PHYSICAL CHARACTERS 物性		AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)		ELONGATION(MIN) 伸长率(最小)		
		INSULATION 绝缘		UNAGED老化前		17.2MPa		200%	
				AGING老化后 (232±2℃*168hr)		75%		75%	
		DEFORMATION 热变形 (121±2℃*1hr)			≤50%				
		HEAT SHOCK 热冲击 (232±2℃*1hr)			无裂纹 NO CRACK				
		COLD BEND 低温弯曲 (-40±2℃*1hr)			无裂纹 NO CRACK				
FLAME TEST 燃烧测试		VW-1							
MARKING 印字		E347603 ㊞ AWM 1332 **AWG 200℃ 300V VW-1 SHENGPAI C ㊞ AWM I A **AWG 200℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE							
REMARK 备注		**代表线号数							