

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: GN500℃云母耐火高温线 系列
STYLES&SIZE _____


客户名称: 客户料号:
CUSTOMER _____ CUSTOMER P/N _____

设计卡号: 承认书号:
ED NO. _____ APPROVAL NO. SPDX-2023060701

制定日期: 2023-06-07 版本版次: A/0
DATE _____ EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMNN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMNN	
确认	核准



东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	GN500°C云母耐火高温线 系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	500°C	额定电压 RATED VOLTAGE	600V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS&REACH	参照标准 REFERENCE STANDARD	参考GB/T 38296
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	<p>CONDUCTOR 导体 GLASS FIBER BRAID 玻纤编织 MICA TAPE 云母带 GLASS FIBER BRAID 玻纤编织</p>		

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

mm ² 平方数	(NO./mm) (±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω/KM20°C)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ/KM20°C)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
0.5	7/0.30AS	0.90(Ref)	0.60	3.2±0.2	39.0	100	2000
0.75	11/0.30AS	1.10(Ref)	0.60	3.3±0.2	26.0	100	2000
1.0	14/0.30AS	1.25(Ref)	0.60	3.35±0.2	19.5	100	2000
1.5	21/0.30AS	1.50(Ref)	0.70	3.7±0.20	13.3	100	2000
2.5	35/0.30AS	2.05(Ref)	0.80	3.9±0.20	7.98	100	2000
4	56/0.30AS	2.60(Ref)	0.80	4.75±0.20	4.95	100	2000
6	84/0.30AS	3.40(Ref)	0.80	5.05±0.20	3.30	100	2000
10	140/0.30AS	4.70(Ref)	1.0	5.95±0.20	1.91	100	2000
CONDUCTOR 导体	MATERIAL	材质	BARE STRANDED COPPER (裸铜绞线)				
INSULATION 绝缘	MATERIAL	材质	GLASS FIBER BRAID+MICA TAPE 玻璃纤维编织+云母带				
INSULATION 绝缘	MATERIAL	材质	GLASS FIBER BRAID 玻璃纤维编织				
COLOR 颜色	WHITE (白), 其他颜色定制						