



深圳蓝图微电科技有限公司

SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

Customer Name :

客 户 料 号:

Customer P/N :

规 格 型 号:

Specification Model :

蓝图微电品号 :

LTWD P/N : LUU9.8-40mH MIN





制造商 Manufacturer		客户确认 Customer Approved	
制作 Drawn	Kerry		
审核 Checked	Tony		
日期 Date	2024. 10. 08	日期 Date	




地址: 广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区新海洋工业园F栋2楼202

ADD: 202 2 building F Building , New Ocean Industrial Park, Kukeng CommunityGuanlanStreet, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong

电话Tel: 153 3882 9252

<http://www.szlantu.com>

CUSTOMER / 客户			LTWD NO / 蓝图微电品号	LUU9.8-40mH MIN			
1. MECHANICAL DIMENSIONS / 外形尺寸 [单位 mm]							
  							
ITEM / 项目	A	B	C	D	E	F	G
SPEC / 规格	11.5Max	16.5Max	17.5Max	0.6±0.1	3.7±0.5	7.0±0.5	8.0±0.5
2. WINDING SPEC / 卷线规格							
WIRE / 线材	0.22mm*1C 2UEW						
PIN / 端子	1—2		4—3				
TURNS / 圈数	130Ts (REF)		130Ts (REF)				
							
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 电气特性							
TEST ITEM / 测试项目	TEST WINDING / 测试绕组		SPEC / 规格	CONDITION · EQUIPMENT / 仪器·测试条件			
INDUCTANC / 电感量	1—2		40mH MIN	CH-1062 or EQUIVALENT (F=1kHz, 0.25V)			
	4—3						
DCR / 直流电阻	1—2		1.6Ω MAX	CH-502A or EQUIVALENT (At 25℃)			
	4—3						
INSULATION RESISTANCE / 绝缘电阻	COIL—COIL		100mΩ MIN	CH-19053 or EQUIVALENT At DC500V			
WITHSTAND VOLTAGE / 耐电压	COIL—COIL		1.5KVAC	CH-19053 or EQUIVALENT (5mA/60sec)			
	COIL—CORE		1.5KVAC				
4. MATERIAL LIST / 材料明细表							
NO / 编号	ITEM / 项目	MTERIAL / 材料	SPEC / 规格	UL No / UL编号			
1	BOBBIN / 骨架	PHENOL / 电木粉 T375J	SY-0901 or EQUIVALENT	E59481(S)			
2	CORE / 磁芯	FERRITE / 铁氧体	JPH-7 UU9.8 or EQUIVALENT				
3	WIRE / 线材	POLYURETHANE COPPER / 聚氨基甲酸酯铜线	0.22mm*1C 2UEW or EQUIVALENT	E194410			
4	CLIP / 夹子	STEEL / 钢	UU9.8 or EQUIVALENT				
5	VARNISH / 凡立水	EPOXY / 环氧树脂	1032 or EQUIVALENT	E213437			

CUSTOMER / 客户		LTWD NO / 蓝图微电品号	LUU9.8-40mH MIN	
5. Product packaging / 产品包装 [单位 mm]				
EPE/ 珍珠棉: 340*240*10	TOP COVER/ 上盖: 345*245	INNER BOX/ 内盒: 345*245*30	OUTER BOX/ 外箱: 360*280*195	
				
NOTE/注:				
1. 成品采用针脚插珍珠棉包装方式每层420PCS放入一个内盒，共计420PCS。 The finished product is packaged with needle inserted pearl cotton, with 420PCS per layer placed in an inner box, for a total of 420PCS.				
2. 每三个内盒为一中包装，上层加纸板用封箱胶封成“#”字形为一个中包装。 Every three inner boxes form a central packaging, and the upper layer is sealed with cardboard and box glue in the shape of a “#” to form a central packaging.				
3. 每2个中包装为一箱，共计2520PCS。 Each box contains 2 packages, totaling 2520PCS.				
4. 外盒贴相应标签. 所有尺寸如上图。 Label the outer box accordingly. All dimensions are as shown in the above picture.				