

增益实业

零件承认书



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称： 001

增益型号： ZET953-401MVRYL5

规格描述： T9*5*3 立式 400uH MIN 0.5*2*10.5TS 金红并饶

日期： 2024/9/6

版本： A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型： 磁环电感

日期： 2024/9/06

版本： A


图面规格变更履历表

PAGE: 1 of 4

SPECIFICATION

PAGE: 2 of 4

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC




注意：1 铜线，三层绝缘线并绕
2，绕线平整，本体无异物
3，出线口点胶固定

12

DIM	A	B	P	L	P1		
mm	12.5	6.0	4.5	3.5	4.0		
SPEC	MAX	MAX	± 0.5	± 0.5	± 0.5		

2.SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
1	N1	1	3	0.5mm	10.5TS REF	本色线
2	N2	6	4	0.5mm	10.5TS REF	三层绝缘线

 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市清溪镇三星路1号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229	物料类型：	磁环电感
	日期：	2024/9/6
	版本：	A
	制订	张翔

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C
HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	0.4mh min
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

5. MATERIAL LIST:

NO	ITEM	MATERIAL	MANUFACTURER
1	磁芯	T9*5*3	ZEE
2	铜线	2UEW	PACIFIC
3	三层绝缘线	TEX-E 130°C	PACIFIC
4	EPOXY	A/B E3300 130°C	LI DUO

	东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229	物料类型:	磁环电感
		日期:	2024/9/6
		版本:	A
		制订	张翔
	审核	刘业明	核准
			柯文学

样品检测成绩表

PAGE: 4 of 4

客户名称:													
规格描述:	T9*5*3 400uH MIN 0.5*2*10.5TS 金红并饶												
交货数量 5PCS	抽样数 5PCS	抽样基准 MIL-STD-105E <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
				0.1	0.4	25°C	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器	<input type="checkbox"/> CH-9053	<input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110 <input type="checkbox"/> HP-42841 <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310 <input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺					
		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
耐电压AC		SEC		SEC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
		KV		KV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)								
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G		
SPEC	0.4mh												
±	min												
1	0.58												
2	0.58												
3	0.56												
4	0.57												
5	0.57												
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备注:													
		东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:	磁环电感					
							日期:	2024/9/6					
							版本:	A					
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学								