

技术要求:

- 未标注尺寸公差为 $\pm 0.1$
- 产品颜色: 黑色
- 24PIN插头针表面镀锡
- 表面不得出现毛刺、利边等不良现象,
- 阻燃等: UL94 V-0。


检验标注:

- 孔径检查, 检验工具卡尺
- 孔位检查, 检验工具卡尺
- 孔深度检查; 检测工具: 深度尺或卡尺
- 毛刺、利边检查; 检测方式: 目测
- 外形尺寸检测; 检测工具: 卡尺

客编:

注意事项

- 带\*为品管重点管控尺寸,
- PA66料 (JB),
- 镀高温亮锡,
- ◇表示产品的特殊特性符号。
- 炉后端子保持力3.0KG



A3	2021/03/27	/	根据客户要求, 更新图纸			OPERATION		SCALE		Fit	<b>YXCON</b> 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.		
A2	2020/10/07	△	增加端子打K			X. X	+0.20	UNIT		MM			
A1	2020/05/25	△	增加46.0 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.15</sub> mm重点管控尺寸			X. XX	+0.10	SIZE	A4	DESIGN	李官森 2021.11.22	PART NO.	PE44-1212S3ES170E1T
A0	2016/09/17	/	首次发行			X. XXX	+0.05	SHEET	1/1	CHECK		TITLE	4.2mm间距排针 2*12P L=17.0/5.6 180度 PA66料 镀高温亮锡
REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION			Angle	+3°	DIM	TOL	PRJ.	APPROVE		