


 209759

KNS M8M 02B G3-T3
 **Kapazitiver Näherungsschalter**

- Großer Schaltabstand
- Erfassung von flüssigen, pulverförmigen und festen Materialien
- Erfassung metallischer und nichtmetallischer Teile
- Erfassung durch Behälterwandungen oder Verpackungen möglich
- Empfindlichkeit einstellbar über Mehrgang-Potentiometer
- NO/NC umschaltbar
- Gegentaktausgang pnp + npn
- Edelstahlgehäuse



 1) LED 4 x 90° (gelb)
 2) Empfindlichkeit

3) Schlüsselweite 13 mm

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau


Funktion

Technische Daten (typ.)
+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA (24 V DC)
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gewinde	M8 x 1
Gehäuselänge	59,5 mm
Gehäusematerial	Edelstahl
Material	PBT (Tastkopf)
Gewicht	10 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Kapazitiv
Bauform	Gewinde
Lieferumfang	Einstellwerkzeug
Schaltausgang	Gegentakt, 100 mA, NO/NC
Spannungsfall (max.)	2,4 V
Schaltabstand (SN)	2 mm (0,1 ... 3 mm einstellbar)
Normmessplatte	8 x 8 mm
Schalthysterese (max.)	15 %
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer (11-Gang)

 209759

KNS M8M 02B G3-T3

Kapazitiver Näherungsschalter

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Anzeige

LED gelb - Ausgangssignal

Schaltfrequenz

100 Hz

Bereitschaftsverzug (max.)

300 ms

Umgebungstemperatur Betrieb

-25 ... +70 °C

Schutzart

IP 65 / IP 67

Anschluss

Stecker, M8, 3-polig, A-kodiert

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209759>