


Rohs



Pin数	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm
XHB-3AL.T	5.00	10.00	8.60	2.45	11.90
XHB-4AL.T	7.50	12.50	11.10	4.95	14.40
XHB-5AL.T	10.00	15.00	13.60	7.45	16.90
XHB-6AL.T	12.50	17.50	16.10	9.95	19.40
XHB-7AL.T	15.00	20.00	18.60	12.45	21.90
XHB-8AL.T	17.50	22.50	21.10	14.95	24.40
XHB-9AL.T	20.00	25.00	23.60	17.45	26.90
XHB-10AL.T	22.50	27.50	26.10	19.95	29.40
XHB-11AL.T	25.00	30.00	28.60	22.45	31.90
XHB-12AL.T	27.50	32.50	31.10	24.95	34.40
XHB-13AL.T	30.00	35.00	33.60	27.45	36.90
XHB-14AL.T	32.50	37.50	36.10	29.95	39.40
XHB-15AL.T	35.00	40.00	38.60	32.45	41.90
XHB-16AL.T	37.50	42.50	41.10	34.95	44.40
XHB-17AL.T	40.00	45.00	43.60	37.45	46.90
XHB-18AL.T	42.50	47.50	46.10	39.95	49.40
XHB-19AL.T	45.00	50.00	48.60	42.45	51.90
XHB-20AL.T	47.50	52.50	51.10	44.95	54.40

主要技术参数:

1. 温度范围: -25°C ~ $+85^{\circ}\text{C}$
2. 额定负荷: DC/AC 250V 3.0A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
5. 耐 压: AC 1000V/min

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;

2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象

表面镀层应光亮美观

3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.2\text{mm}$

1	端子	黄铜	镀锡	
2	塑座	LCP/PA9T	米色	
序号	名称	材料	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

浙江富港电子有限公司									
标记	处数		更改文件号	签字	日期	视图 			
设计	B C	日期	24.09.25	标准化	日期				
校对	L P J	日期	24.09.25	审定	日期	图样标记	重量	比例	针座
工艺		日期							
审核	L Z W	日期	24.09.25			共 页	第 页		
XHB-NAL.T									