





■ 主要特性

- 充电电流最大可调整到 500mA；
- 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管；
- 热带保护的恒定电流/恒定电压操作最大限度保证充电速度而无过热的危险；
- 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电；
- 精度达到±1% (±42mV) 的 4.2V 预设充电电压
- 2.9V 的涓流充电门限，支持 0V 电池充电
- 待机模式下的供电电流为 75uA；
- 集成完整的充电状态显示，简化外围电路；
- 采用 5 引脚 SOT-23 封装。

■ 典型应用

- 小风扇、电动牙刷、USB 电器
- 充电座、电动工具
- 蓝牙应用、适配器电源


SOT23-5
SOT23-5

TOP VIEW
RECOMMENDED LAND PATTERN

FRONT VIEW

SIDE VIEW

DETAIL "A"

Dimensions in millimeters

打印标记

型号	打印标记
TP4054	.LTH7

■ 产品概述

TP4054 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压单节锂离子电池充电管理芯片。其 SOT 小封装和较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想器件，TP4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。

由于采用了内部 PMOSFET 架构，加上防倒充电路，所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节，以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制，充电电压固定于 4.2V，而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时，TP4054 将自动终止充电循环。

当输入电压（交流适配器或 USB 电源）被断开时，TP4054 自动进入一个低电流状态，将电池漏电流降至 3uA 以下。也可将 TP4054 置于关断模式，从而将供电电流降至 45uA。TP4054 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。

TP4054

■ 电气特性


表格标注表示该指标适合整个工作温度范围，否则仅指TA=25°C，VCC=5V，除非特别注明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{CC}	输入电源电压		4. 5	5. 0	7. 0	V
I _{CC}	芯片消耗电流	充电模式 (3) , R _{PROG} =4K		150		uA
		待机模式 (充电停止)		75		uA
		关断模式 (R _{PROG} 没有连接, V _{CC} <V _{BAT} , or V _{CC} <V _{UV})		45	100	uA
V _{FLOAT}	充满检测电压 A档	V _{BAT} <V _{TRI} KL, R _{PROG} =2K	4. 15	4. 2	4. 25	V
I _{BAT}	BAT 充电电流	VDD=5V, V _{BAT} =3. 9V, R _{PROG} =10K	90	100	120	mA
		VDD=5V, V _{BAT} =3. 9V, R _{PROG} =2K		500		mA
		低功耗模式, V _{BAT} =4. 2V		±1	±5	uA
		关断模式 (R _{PROG} 没连接)		±0. 5	±5	uA
		睡眠模式, V _{CC} =0V		±1	±5	uA
I _{TRI} KL	涓流充电电流	V _{BAT} <V _{TRI} KL, R _{PROG} =10K		10		mA
V _{TRI} KL	涓流充电阈值电压	R _{PROG} =10K, V _{BAT} 上升	2. 8	2. 9	3. 0	V
V _{UV}	V _{CC} 欠压锁定阈值	From V _{CC} Low to High		3. 7		V
V _{UVHYS}	V _{CC} 欠压锁定迟滞			170		mV
V _{ASD}	V _{CC} 充电阈值电压	V _{CC} 从低到高		100		mV
		V _{CC} 从高到低		30		mV
V _{CHRG}	CHRG引脚输出电压	I _{CHRG} =5mA		20	50	mV
V _{PROG}	充电基准电压	当前模式, R _{PROG} =10k	0. 9	1. 0	1. 1	V
△V _{RECHRG}	自动再充迟滞电压	V _{FLOAT} - V _{RECHRG}		150		mV
T _{LIM}	过温关断点			150		°C
I _{PROG}	PROG上拉电流			1		uA

- 注：1、超出最大工作范围可能会损坏芯片。
 2、芯片不建议工作在极限参数的状态下。
 3、芯片的工作电流包括PROG Pin外面电阻消耗的电流（约100uA），但不包括芯片通过BAT Pin给芯片充电的电流（约100mA）。
 4、充电终止电流一般是设定充电电流的1/10。

TP4054

■ 管脚配置



SOT23-5 封装

■ 管脚描述


序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	CHRG	漏极开路充电状态输出	4	Vcc	正输入电源电压
2	GND	接地引脚	5	PROG	充电电流设定、充电电流监控和停机引脚
3	BAT	充电电流输出			

■ 绝对最大额定值

参数	符号	额定值	单位
输入电源电压	VCC	7.0	V
输入电压	VIN	-0.3 to 10	V
PROG 电压	VPROG	VCC+0.3	V
BAT 电压	VBAT	10	V
CHRG 电压	VCHRG	10	V
BAT 短路	-	Continuous 连续	-
BAT 电流	IBAT	500	mA
PROG 电流	IPROG	800	uA
最高结温	TJ	125	°C
内部结温	TJ	-40 to 85	°C
贮藏温度	TS	-65 to 125	°C
焊接温度 (不超过 10sec)		300	°C

TP4054

■ 功能框图



■ 功能说明

● 正常充电循环

当V_{CC}引脚电压升至UVLO门限电平以上且在PROG引脚与地之间连接了一个精度为1%的设定电阻器或当一个电池与充电器输出端相连时,一个充电循环开始。如果BAT引脚电平低于2.9V,则充电器进入涓流充电模式。在该模式中,TP4054提供约1/10的设定充电电流,以便将电流电压提升至一个安全的电平,从而实现满电流充电。

当BAT引脚电压升至2.9V以上时,充电器进入恒定电流模式,此时向电池提供恒定的充电电流。当BAT引脚电压达到最终浮充电压(4.2V)时,TP4054进入恒定电压模式,且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的1/10,充电循环结束。

● 充电电流的设定

充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算: (根据需要的充电电流来确定电阻器阻值)

$$R_{PROG} = \frac{1000}{I_{BAT}} \Omega$$

● 充电终止

当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10时,充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对PROG引脚进行监控来检测的。当PROG引脚电压降至100mV,充电被终止。充电电流被锁断,TP4054进入待机模式,此

时输入电源电流降至75uA。(注: C/10终止在涓流充电和热限制模式中失效)

充电时,BAT引脚上的瞬变负载会使PROG引脚电压在DC充电电流降至设定值的1/10之间短暂地降至100mV以下。一旦平均充电电流降至设定值的1/10以下,TP4054即终止充电循环并停止通过BAT引脚提供任何电流。在这种状态下,BAT引脚上的所有负载都必须由电池来供电。

● 充电状态指示脚

CHRG为芯片的输出状态指示端口,当TP4054处于充电循环中,强下拉状态有效,灯亮;一旦充电循环被终止,由欠压闭锁条件来决定,灯灭。

● 欠压闭锁


一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在V_{CC}升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVLO电路将使充电器保持在停机模式。如果UVLO比较器发生跳变,则在V_{CC}升至比电池电压高100mV之前充电器将不会退出停机模式。

● 增加热调节电流

降低内部MOSFET两端的压降能够显著减少IC中的功耗。在热调节期间,这具有增加输送至电池的电流的作用。对策之一是通过一个外部元件(例如一个电阻器或二极管)将一部分功率耗散掉。

TP4054

■ 典型应用电路



推荐: R1: 4.7 ~ 10Ω , C1/C2 1 ~ 10uF