


B88069X2641S102



用途	一般 产业
型	EF800X
状态	 量产体制
品牌	EPCOS



尺寸	
长度(L)	6.00mm Nom.
宽度(W) 或 直径(D)	8.00mm Nom.
高度	8.20mm Max.

电气特性	
直流击穿电压 (Nom.)	800V
直流击穿电压容差	+20, -15%
冲击击穿电压 (Max.) [100V/μs]	1.2kV
冲击击穿电压 (Max.) [1kV/μs]	1.3kV
冲击击穿电压 (Max.) [5kV/μs]	
标称耐工频电流	5A
标称冲击放电电流	5kA
绝缘电阻 (Min.)	10G Ω
使用寿命：操作1次 50Hz, 0.18s [9 cycles]	65A
使用寿命：操作1次 [8/20μs]	10kA
使用寿命：操作1次 [10/350μs]	
使用寿命：操作300次 [10/1000μs]	
失效保护(短路弹簧)	NO
直流电源线防护等级	NO
交流电源线防护等级 III	NO
交流电源线防护等级 II	NO
交流电源线防护等级 I	NO
持续电流能力	YES
临时过压能力	NO
极数	2
辉光电压	200V
辉光到弧光过度电流	<0.3A
弧光电压 [1A]	35V
电容 [1MHz]	1.5pF

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.



其他	
气候类别 [IEC 60068-1]	40/125/21
UL Certificate UL497B	
UL Certificate UL1449	E319264
安装方法	Leaded Mount
焊接方法	流体
包装形式	轴向编带 (条)
包装个数	100pcs
重量	1. 5g



Associated Images

