


深圳市顺天五金制品有限公司

规格书

客 户： 立创商城				图样：  <p style="text-align: center;">d: 代表螺纹直径 L: 代表总长度 (不含头部) k: 代表头部厚度 s: 代表六角对边</p> <p style="text-align: center;">规格 d*L 组成 如: M6*20 (螺纹直径6mm*长度20mm) 不含头部厚度</p>			
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司							
规格名称： 10.9级 外六角螺丝 M10X16 . 黑色							
客户料号： C5333911							
样品数量： 6PCS							
适用范围：							
外观 检 验	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准/国标					OK	
	GB5783						
	数 量： 20	检测结果				OK	

尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
螺纹直径d	φ 10.00MM ±0.0.15	6	/	游标卡尺	9.85/9.90/9.91/9.90/9.90 OK
长度: L	16.00 MM +0.1/-0.3	6	/	游标卡尺	15.90/15.93/15.90/15.90/15.90 OK
头对边:S	16.00 MM ±0.3	6	/	游标卡尺	15.95/15.90/15.91/15.90/15.95 OK
头部厚度: K	6.22-6.58MM	6	/	游标卡尺	6.25/6.25/6.21/6.25/6.25 OK

材料 材质： 碳钢 ; 表面处理： 加硬 10.9级 煲黑 °

判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格					
	<input type="checkbox"/> 不合格			客户		
				确认		

检验员： 王 英	审核： 钟生	批准： 赖生
日期： 2024-10-18	日期： 2024-10-18	日期： 2024-10-18