









SECTION A-A



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: -25° C~85° C.
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效).
4. 接触电阻: ≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻: ≥500MΩ

Number of Contacts	Dimensions mm			
	A	B	C	D
4	1.50	2.56	7.60	5.20
5	2.00	3.06	8.10	
6	2.50	3.56	8.60	
7	3.00	4.06	9.10	
8	3.50	4.56	9.60	
9	4.00	5.06	10.10	
10	4.50	5.56	10.60	
11	5.00	6.06	11.10	
12	5.50	6.56	11.60	
13	6.00	7.06	12.10	
14	6.50	7.56	12.60	5.75
15	7.00	8.06	13.10	
16	7.50	8.56	13.60	
17	8.00	9.06	14.10	
18	8.50	9.56	14.60	
19	9.00	10.06	15.10	
20	9.50	10.56	15.60	
21	10.00	11.06	16.10	
22	10.50	11.56	16.60	
23	11.00	12.06	17.10	
24	11.50	12.56	17.60	
25	12.00	13.06	18.10	
26	12.50	13.56	18.60	
27	13.00	14.06	19.10	
28	13.50	14.56	19.60	
29	14.00	15.06	20.10	
30	14.50	15.56	20.60	
31	15.00	16.06	21.10	
32	15.50	16.56	21.60	

Number of Contacts	Dimensions mm			
	A	B	C	D
33	16.00	17.06	22.10	5.20
34	16.50	17.56	22.60	
35	17.00	18.06	23.10	5.75
36	17.50	18.56	23.60	
37	18.00	19.06	24.10	
38	18.50	19.56	24.60	
39	19.00	20.06	25.10	
40	19.50	20.56	25.60	
41	20.00	21.06	26.10	
42	20.50	21.56	26.60	
43	21.00	22.06	27.10	
44	21.50	22.56	27.60	
45	22.00	23.06	28.10	
46	22.50	23.56	28.60	
47	23.00	24.06	29.10	
48	23.50	24.56	29.60	
49	24.00	25.06	30.10	
50	24.50	25.56	30.60	
51	25.00	26.06	31.10	
52	25.50	26.56	31.60	
53	26.00	27.06	32.10	
54	26.50	27.56	32.60	
55	27.00	28.06	33.10	
56	27.50	28.56	33.60	
57	28.00	29.06	34.10	
58	28.50	29.56	34.60	
59	29.00	30.06	35.10	
60	29.50	30.56	35.60	

序号	品名	材质
1	0.5 Pitch 三代胶芯 (H2.0) 0.5 Pitch ZIF Type Housing (H=2.0)	LCP UL94V-0 本色 Natural
2	0.5 Pitch 三代上接端子 (H2.0) 0.5 Pitch ZIF Type Terminal (H=2.0)	铜合金/表面镀金 Copper Alloy/ Gold Plating
3	0.5 Pitch 第三代后盖 (H2.0) 0.5 Pitch ZIF Type Actuator (H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色 Black
4	0.5 Pitch 三代铜片 (H2.0) 0.5 Pitch ZIF Type Fitting Nail (H=2.0)	铜合金/表面镀金 Copper Alloy/ Tin Plating

			GENERAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准		产品名称	0.5 Pitch 拉拔式 3代 上接	版 本	A
			X.XX ±0.20	APPROVAL		TITLE	(H=2.0) Top Type CONN.	REV.	
1	初版发行		X.XXX ±0.10	比 例		产品料号	CT05201-NR-00-U	单 位	mm
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		UNITS	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		投影		材料		页 次	1/1
				Projection		MATERIAL		SHEET	