
















SANS CPA WITHOUT CPA		AVEC CPA WITH CPA		COULEUR COLOR	TOLERANCE POUR DETROMPAGE: ±0.05 KEYING TOLERANCE
REF TE NO.	INDICE DE REVISION PRODUIT PRODUCT REVISION NUMBER	REF TE NO.	INDICE DE REVISION PRODUIT PRODUCT REVISION NUMBER		
1801175-1	E	1-1801175-1	F	NOIR BLACK	 ECHELLE 3:2
1801175-2	E	1-1801175-2	F	BLEU BLUE	 ECHELLE 3:2
1801175-3	E	1-1801175-3	F	GRIS GREY	 ECHELLE 3:2
1801175-4	E	1-1801175-4	F	JAUNE YELLOW	 ECHELLE 3:2
1801175-5	E	1-1801175-5	F	VERT GREEN	 ECHELLE 3:2
1801175-6	E	1-1801175-6	F	MARRON BROWN	 ECHELLE 3:2
1801175-7	E	1-1801175-7	F	BLANC WHITE	 ECHELLE 3:2
1801175-8	E	1-1801175-8	F	ROUGE RED	 ECHELLE 3:2
1801175-9	E	1-1801175-9	F	ORANGE ORANGE	 ECHELLE 3:2

- NOTES/NOTES:
- 1- 1-1801175-1 REPRESENTE (COD. NOIR) / AS SHOWN (COD. BLACK)
- 2 REPERE ALVEOLES / CAVITY MARKING
- 3 LOGO TE / TE LOGO
- 4 DATE D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY DATE
- 5 CODE DU LIEU D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY LOCATION DATE
- E = EUROPE / EUROPE
- C = CHINE / CHINA
- M = MERCOSUR / MERCOSUR
- J A = AFRIQUE / AFRICA
- 6 NUMERO DE LA MACHINE D'ASSEMBLAGE / NUMBER ASSEMBLY LINE
- 7 REF TE DE L'ASSEMBLAGE (RACINE) / TE ASSEMBLY NO (RACINE)
- 8 REF TE DE L'ASSEMBLAGE (SUFFIXE) / TE ASSEMBLY NO (SUFFIX)
- 9 INDICE DE REVISION PRODUIT / PRODUCT REVISION NUMBER
- 10- PIECES A UTILISER AVEC VOIR TABLEAU "COMPOSANTS ASSOCIES" / MATED WITH : SEE TABLE "ASSOCIATED PARTS"



LOC		DIST		REVISONS			
F	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		H		DRAWING REVISION	07NOV2013	FJ	XR
		J		UPDATED NOTE 5 WITH NEW PLANT CODE	25OCT2018	ASB	GKT



SECTION CABLE ADMISSIBLE PAR CONTACT ACCEPTABLE CABLE SECTIONS PER CONTACT		
La section des câbles utilisés doit être comprise entre 0,35 et 2mm ² avec un diamètre d'isolant compris entre 1,40mm mini et 2,80mm Maxi ² <i>The cross-section of the cables used must be between 0,35 and 2mm² (with insulator diameter included between 1,40mm mini and 2,80mm Maxi)</i>		
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE GAUCHE/DROITE FIXED COVER 2 WAYS - LEFT/RIGHT EXIT	POUR GAINÉ ANNELEE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801466-1
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE HAUT/BAS FIXED COVER 2 WAYS - UP/DOWN EXIT	POUR GAINÉ ANNELEE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801466-1
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE AXIALE FIXED COVER 2 WAYS - EXIT IN LINE	POUR GAINÉ ANNELEE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801466-2
CAPOT ROTATIF 90 DEG. 2 VOIES ROTATIVE COVER 90 DEG. 2 WAYS	POUR GAINÉ ANNELEE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801466-2
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE AXIALE FIXED COVER 2 WAYS - EXIT IN LINE	POUR GAINÉ ANNELEE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801155-5
CAPOT ROTATIF 90 DEG. 2 VOIES ROTATIVE COVER 90 DEG. 2 WAYS	POUR GAINÉ ANNELEE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801155-5
CAPOT ROTATIF 90 DEG. 2 VOIES ROTATIVE COVER 90 DEG. 2 WAYS	POUR GAINÉ ANNELEE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801356-1
CAPOT ROTATIF 90 DEG. 2 VOIES ROTATIVE COVER 90 DEG. 2 WAYS	POUR GAINÉ ANNELEE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801356-1
CLIP 1.5 SENSOR 11 DORE Section 1.4 à 2mm ² RECEPTACLE 1.5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 1.4 to 2mm ²		1670328-1
CLIP 1.5 SENSOR 11 DORE Section 0.75 à 1mm ² RECEPTACLE 1.5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 0.75 to 1mm ²		1670326-1
CLIP 1.5 SENSOR 11 DORE Section 0.35 à 0.5mm ² RECEPTACLE 1.5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 0.35 to 0.5mm ²		1564724-1
OBTURATEUR "MINI-ETANCHE" "MINI-ETANCHE" PLUGGING PIN		
PORTE-LANGUETTES 2 VOIES HP 2 WAYS TAB CONNECTOR HP		1801174-X
DESCRIPTION TITLE	TE NO REF TE	
COMPOSANTS ASSOCIES ASSOCIATED PARTS		

SEULEMENT POUR REF. 1-1801175-X ONLY FOR REF. 1-1801175-X			
ORANGE OPRANGE	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	CPA CPA	6
VERT GREEN	SILICONE LUBRIFIE A 5% ; DURETE 30 SHORE A LUBRICATED SILICON TO 5% ; HARNESS 30 SH. A	JOINT GROMMET GROMMET SEAL	5
NOIR BLACK	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	GRILLE ARRIERE REAR GRID	4
VERT GREEN	SILICONE LUBRIFIE A 4% ; DURETE 50 SHORE A LUBRICATED SILICON TO 4% ; HARNESS 50 SH. A	JOINT INTERFACIAL INTERFACE SEAL	3
VOIR TABLEAU DES REF. SEE TABLE OF PART NO	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	DOUBLE VERROUILLAGE CODAGE (VOIR TABLEAU DES REFS) SECONDARY LOCKING CODING (SEE TABLE OF PART NO)	2
NOIR BLACK	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	BOITIER PORTE-CLIPS RECEPTACLE HOUSING	1
COULEUR COLOR	MATIERE MATERIAL	DESCRIPTION TITLE	REP. ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN F. JODON 20JUN2007	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK X. ROUILLARD 27JUN2007	NAME 2 WAYS RECEPTACLE CONNECTOR HP PORTE-CLIPS 2 Voies HP	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD X. ROUILLARD 27JUN2007	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
0 PLC ±		PRODUCT SPEC	RESTRICTED TO	
1 PLC ±0.2		108-15378	A100779	
2 PLC ±		APPLICATION SPEC	C=1801175	
3 PLC ±		411-15712	SCALE 5:1	
4 PLC ±		WEIGHT 5.9g / 6.7g with CPA	SHEET 1 OF 1	
ANGLES ±		Customer Drawing	REV J	
FINISH -				