



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm² AWG 28
Löt/Solder
Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV dc (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/Single contacts: 2.75 A
10-polig / 10-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



M 2:1

a	S11MA7-P10MCCO-..20	rot / red
	S11MA7-P10MCCO-..30	weiß / white
	S11MA7-P10MCCO-..40	gelb / yellow
	S11MA7-P10MCCO-..50	grün / green
3.9	S11MA7-P10MCCO-..60	blau / blue
5.2	S11MA7-P10MCCO-..70	grau / grey
6.5	S11MA7-P10MCCO-..80	schwarz / black
	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768				Rahteil: hierzu Stückliste		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2002 Tag Name				Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:	
Bearb. 07.10. Gepr. Norm.				Braun F.		00021409		Maßstab:
								5:1
								Vervielf. Pause
								Nr.

