

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格:
STYLES&SIZE

UL2651 28AWG

客户名称:
CUSTOMER

客户料号:
CUSTOMER P/N

设计卡号:
ED NO.

承认书号:
APPROVAL NO SPD-2018110906

制定日期:
DATE 2018-11-09

版本版次:
EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL2651 28AWG		
额定温度 RATED TEMPERATURE	105℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2017	环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	划红边 依客户需求生产2~20P		
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数			
CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	28
	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.127±0.008
	SECTIONAL AREA	截面积 (mm ²)	0.089
	STRANDED DIAMETER	绞合外径 (mm)	0.38
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.24
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.21
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	0.9±0.08
	MATERIAL	材质	PVC (RoHS)
	COLOR	颜色	灰排印字划红边
ASSEMBLY 绞合	FILLER	填充	/
	DRAIN WIRE	地线 (mm)	/
	AL/MY	铝箔/麦拉 (mm)	/
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/
	MATERIAL	材质	/
	COLOR	颜色	/
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20℃)	239
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	10
	DIELECTRIC TEST	耐压测试 (AC V/min)	2000
MARKING 印字	E347603 AWM 2651 28AWG 105℃ 300V VW-1 SHENGPAIL C AWM I A 28AWG 105℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE		