





Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

Oberflächen/Surfaces:


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ / ContactØ:	Ø 0.7 mm ₂
Anschluß/Termination:	0.15mm ₂
Löt/Solder	AWG 26

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts 7 A
8 polig / 8 position: 3.85 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



			K11M07-P08LFD0-..20	rot / red
			K11M07-P08LFD0-..30	weiß / white
			K11M07-P08LFD0-..40	gelb / yellow
			K11M07-P08LFD0-..50	grün / green
K11M07-P08LFD0-39..	min. 2.7	max. 3.9	K11M07-P08LFD0-..60	blau / blue
k11M07-P08LFD0-52..	min. 4.0	max. 5.2	K11M07-P08LFD0-..70	grau / grey
K11M07-P08LFD0-65..	min. 5.3	max. 6.5	K11M07-P08LFD0-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ		Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:		hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
									CAD-Nr.:	00023772	Bl.:
				2003	Tag	Name	Benennung:				Maßstab:
				Bearb.	04.07.	Braun F.	Kabelteil cpl.				5:1
				Gepr.							
				Norm.							
							Zeichnungs-Nr.:				Vervielf. Pause
							K11M07-P08LFD0-....				
Änd-zust.	Änd.-Mitt	Datum	Name	otto dunkel gmbh			Ersatz für:				Nr.