

## 安全存储容器-生化垃圾桶

WA8109600



符合美国职业安全健康管理局(OSHA)  
OSHA 29 CFR 1910.125&1910.144规范

## 生化垃圾桶

非常感谢阁下购买SYSBEL生化垃圾桶产品。作为一家关注员工安全和环境保护的公司，SYSBEL将以优良的品质保证您工作环境和人员的安全。

- 聚乙烯材质，防锈，耐腐蚀，可抗绝大多数化学品；
- 桶体一体吹塑成型，100% 防漏；
- 自闭式桶盖设计，无外力作用下自动处于完全关闭状态；
- 两侧凸出把手便于搬运；
- 脚踏式开关控制，工作中解放双手，施力状态下桶盖开启角度不超过 60 度，符合 UL 标准；
- 醒目的警示标签，便于现场管理及区分；
- 符合 OSHA 29 CFR 1910.125 要求。
  
- 可用于存放大多数危化品固体废弃物；
- 可独立或搭配防化处理袋使用；
- 一些和聚乙烯不兼容的化学品严禁存放，可详细查询相关化学品的物料安全数据表(MSDS)；
- 如需转移，须双手抓牢凸耳，水平搬运；
- 一些可燃性的废弃物建议选择 **SYSBEL** 防火垃圾桶存放；
- 桶盖禁止负重。



## 生化垃圾桶

产品型号	容 量 (Gal/L)	包装尺寸( 高*宽*深/cm)	毛 重	认 证
WA8109600	14/53	50x48x53	6kg	CE