

# 易制爆强腐蚀性化学品柜



## 易制爆强腐蚀性化学品柜

易制爆强腐蚀性化学品柜基于标准安全柜设计，具有防火、通风等特点；柜内采用耐腐蚀PP板拼接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的优异特性，针对易挥发强腐蚀性化学品，需外接通风，定期清洁擦拭维护；整体活动式PP层板，可根据用户需要放置在合适的隔层，满足多样化的要求；电子密码锁+机械锁双锁管控，提高设备安全性；GA认证的电子密码锁，有效做到危化品的管控、安全、防盗、防误撞，符合GA1511-2018行业标准。



WA810125B

WA810305B

WA810453B

WA810455B



### 易制爆强腐蚀性化学品柜

容积 (加仑/升)	认证	门类型	颜色	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	锁具	标配可调 层板(块)	PP层板承 重(Kgs.)	型号	配套层板
12/45	CE, GA	单门/手动	蓝色	89x59x46	103x66x53	双GA机械锁	1	30	WA810125B	-
30/114	CE, GA	双门/手动	蓝色	112x109x46	126x116x53	双GA机械锁	1	30	WA810305B	ACPL030
45/170	CE, GA	双门/手动	蓝色	165x109x46	179x116x53	密码GA锁	2	30	WA810453B	ACPL030
45/170	CE, GA	双门/手动	蓝色	165x109x46	179x116x53	双GA机械锁	2	30	WA810455B	ACPL030