


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drillen zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey	Anschluß/Termination:	0.38 mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.9 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	10 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	4-polig / 4-pos.:	10 A
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
/Protection Class in mated condition			



S21M07-P04MJG0-39..	min. 2.7	max. 3.9
S21M07-P04MJG0-52..	min. 4.0	max. 5.2
S21M07-P04MJG0-65..	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohenteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
						CAD-Nr.:	00027540	Bl.:
				2004	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.	Maßstab: 5:1
				Bearb.	21.10.	Hüning Kai		
				Gepr.:				
				Norm.				
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:	Vervielf. Pause
							S21M07-P04MJG0-..7S	
Änd- zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	Ersatz für:			Nr.	