








Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication

G51MC7-P07LFD0-0020	rot / red
G51MC7-P07LFD0-0030	weiß / white
G51MC7-P07LFD0-0040	gelb / yellow
G51MC7-P07LFD0-0050	grün / green
G51MC7-P07LFD0-0060	blau / blue
G51MC7-P07LFD0-0070	grau / grey
G51MC7-P07LFD0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU grau PSU grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.15mm²
Löt/Solder: AWG 26

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts 7 A
7-polig / 7-pos.: 4.55 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
									CAD-Nr.:	00022585
							00031290		Bl.:	
				2006	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle			Maßstab: 3:1
				Bearb.	08.03.	Hüning Kai				
				Gepr.						
				Norm.						
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pos.
							G51MC7-P07LFD0-00.0			
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:			Nr.