


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !  
View only insert !



empfohlene Abisolierlänge/  
recommended Cable Preparation



M2:1

\*) Darstellung nur Beispiel!  
view on only for example!

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| S21LOC-P07MFG0-770S | min. 7.0 | max. 7.7 |
| S21LOC-P07MFG0-720S | min. 6.0 | max. 7.2 |
| S21LOC-P07MFG0-620S | min. 5.0 | max. 6.2 |
| S21LOC-P07MFG0-520S | min. 4.0 | max. 5.2 |
| S21LOC-P07MFG0-420S | min. 3.0 | max. 4.2 |
| S21LOC-P07MFG0-320S | min. 2.0 | max. 3.2 |
| S21LOC-P07MFG0-220S | min. 1.5 | max. 2.2 |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Artikelnummer<br>Partnumber | KabelØ<br>CableØ |
|-----------------------------|------------------|

### Technische Daten/Technical Data:

|                                                                                   |                                      |                                                                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoffe/Materials:<br>Gehäuse/Housing:                                         | Cu-Legierung<br>/Cu-alloy            | KontaktØ /ContactØ:<br>Anschluß/Termination:<br>Löt/Solder     | Ø 0.7 mm<br>0.38mm <sup>2</sup><br>AWG 22 |
| Kontakte/Contacts:                                                                | Cu-Legierung<br>/Cu-alloy            | Prüfspannung/Test Voltage:                                     | 750 V AC                                  |
| Isolierkörper/Insulation Body:                                                    | PEEK                                 | Strombelastung/Current Load:<br>Einzelkontakte/single contacts | 7 A                                       |
| Oberflächen/Surfaces:<br>Gehäuse/Housing                                          | matt verchromt<br>matt chrome-plated |                                                                |                                           |
| Kontakte/Contacts:                                                                | gal. Au                              |                                                                |                                           |
| Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50<br>/Protection Class in mated<br>condition |                                      |                                                                |                                           |

|           |            |       |      |                                                                                                           |  |        |          |          |  |                           |  |                |  |                 |  |
|-----------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|----------|--|---------------------------|--|----------------|--|-----------------|--|
|           |            |       |      | Maße ohne Toleranzangabe nach mittel<br>DIN ISO 2768                                                      |  |        | Rohteil: |          |  | Rohgew.:                  |  | PE-Modell-Nr.: |  |                 |  |
|           |            |       |      |                                                                                                           |  |        |          |          |  | CAD-Nr.:                  |  | 00043990       |  |                 |  |
|           |            |       |      | 2009                                                                                                      |  | Tag    |          | Name     |  | Benennung:<br><br>Stecker |  |                |  | Maßstab:        |  |
|           |            |       |      | Bearb.                                                                                                    |  | 12.10. |          | D.Scholz |  |                           |  |                |  | 4:1             |  |
|           |            |       |      | Gepr.                                                                                                     |  |        |          |          |  |                           |  |                |  |                 |  |
|           |            |       |      | Norm.                                                                                                     |  |        |          |          |  |                           |  |                |  |                 |  |
|           |            |       |      | <br>otto dunkel gmbh |  |        |          |          |  | Zeichnungs Nr.:           |  |                |  | Vervielf. Pause |  |
|           |            |       |      |                                                                                                           |  |        |          |          |  | S21LOC-P07MFG0-..0S       |  |                |  |                 |  |
| Änd-zust. | Änd.-Mitt. | Datum | Name | Ersatz für:                                                                                               |  |        |          |          |  | Nr.                       |  |                |  |                 |  |