



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Einsatz Insert
Steckergehäuse Plughousing
Spannzange (siehe Tabelle) Cable collet (look table)
Spannmutter Backnut

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing: gal. Au
Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder: AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/single contacts: 2.75 A
9-polig / 9-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S21M07-P09MCC0-397S	min. 2.7	max. 3.9
S21M07-P09MCC0-527S	min. 4.0	max. 5.2
S21M07-P09MCC0-657S	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00027959	
				2005	Tag	Name	CAD-Nr.: 00028506		Bl.:
				Bearb.	02.03.	Hünig Kai	Benennung: Stecker cpl.		Maßstab: 5:1
				Gepr.					
				Norm.					
						Zeichnungs Nr.: S21M07-P09MCC0-..7S		Vervielf. Pause	
				otto dunkel gmbh		Ersatz für:		Nr.	
Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name						