


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Knderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on pboard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




G80LOC - ---


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
(Nur Gehaeuse dargestellt)
further codings in direction "A":
(view only housing) 30°
3:1




G80LAC - ---



G80LCC - ---



G80LFC - ---



G80LYC - ---

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
zum Endgeraet
/to device

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:


0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:


7.5 A

Steckschluessel fuer Nutmutter:
Nutdriver for slotted mounting nut:
700.098.002.000.000

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !





Nur Einsatz dargestellt
View only insert



Montagebohrung
Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying indication



 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: GERAETETEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state: Approved		Version: revision: A		Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared	15.06.2009	alengmueller	CAD-Nr.: design-ID: 00042526	Format: size: A3
Geaendert/revised	14.03.2019	cbrey	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	15.03.2019	rtrager	Oxaion-Nr.: G80L_C-P04LFG0-0000	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.: G80LOC-P04LFG0-0000	