

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: UL1430系列
STYLES&SIZE _____

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER _____ CUSTOMER P/N _____

设计卡号: 承认书号:
ED NO. _____ APPROVAL NO. SPDX-2022081101

制定日期: 2022-08-11 版本版次: A/0
DATE _____ EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘永根	高明付	何世富



客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn




胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		UL1430系列					
额定温度 RATED TEMPERATURE		105℃		额定电压 RATED VOLTAGE		300V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS2.0		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2021	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	(NO./mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	SAFE CURRENT 安全电流 (A/30℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
30	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.38	1.05±0.1	381	2.0	2000
28	7/0.127TS	0.38 (Ref)	0.38	1.2±0.1	239	2.7	2000
26	7/0.16TS	0.48 (Ref)	0.38	1.3±0.1	150	3.7	2000
24	11/0.16TS	0.61 (Ref)	0.38	1.4±0.1	94.2	4.9	2000
22	17/0.16TS	0.76 (Ref)	0.38	1.6±0.1	59.4	6.7	2000
20	21/0.178TS	0.94 (Ref)	0.38	1.8±0.1	36.7	9.2	2000
18	34/0.178TS	1.18 (Ref)	0.38	2.1±0.1	23.2	12.6	2000
16	26/0.254TS	1.50 (Ref)	0.38	2.4±0.1	14.6	17.6	2000
14	41/0.254TS	1.88 (Ref)	0.38	2.8±0.1	59.4	24.6	2000
12	65/0.254TS	2.37 (Ref)	0.38	3.2±0.15	36.7	34.0	2000
10	105/0.254TS	3.40 (Ref)	0.38	4.3±0.2	23.2	48.6	2000
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)			
INSULATION 绝 缘		MATERIAL	材质	XLPVC (RoHS)			
COLOR 颜色		PER REQUEST (依需求)					
PHYSICAL CHARACTERS 物性		AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH (MIN) 抗张强度 (最小)		ELONGATION (MIN) 伸长率 (最小)
		INSULATION 绝缘	UNAGED老化前		10.3MPa		150%
OLD MARKING 旧印字		E347603 AWM 1430 **AWG VW-1 105℃ 300V VW-1 SHENGPAL XLPVC C AWM I A 105℃ 300V FT1					
NEW MARKING 新印字		E347603 AWM 1430 **AWG 105℃ 300V VW-1 SHENGPAL C AWM I A **AWG 105℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE					
REMARK 备注		**代表线号数, 从2021年4月13日起公司启用新印字代替旧印字, 由于库存式生产, 本公司现阶段有新旧二种不同印字库存产品, 如对印字内容没有在订单上提出要求, 视为同时可以接受二种不同印字, 敬请留意					