

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: UL2733 16AWG系列 无屏蔽
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2021100804

制定日期: 2021-10-08 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn




胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		正标UL2733 16AWG系列 无屏蔽											
额定温度 RATED TEMPERATURE		105℃		额定电压 RATED VOLTAGE		600V							
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2019							
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图		 CONDUCTOR 导体 INSULATION 绝缘 JACKET 外被 备注:图片仅仅是示意图, 规格尺寸以文字规定为准 Note: the picture is just a sketch, size in text provisions shall prevail											
								TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
								Core number 芯数	AWG 线号数	公差(±0.008) 线数/线径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	ASSEMBLY 绞 合
2	16	26/0.254TS	0.76	3.1±0.15	/	0.76	7.8±0.25						
3	16	26/0.254TS	0.76	3.1±0.15	/	0.76	8.4±0.30						
4	16	26/0.254TS	0.76	3.1±0.15	/	1.00	9.5±0.30						
5	16	26/0.254TS	0.76	3.1±0.15	棉线或充麻	1.30	11.2±0.4						
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)		FILLER 填充	MATERIAL 材质	THERE MAY BE FILLING 可能有填充							
INSULATION 绝 缘	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)		JACKET 外 被	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)							
ELECTRICAL CAPABILITY 电气		COND. RESISTANCE 导体电阻(Ω /KM20℃)				14.6							
		INSU. RESISTANCE 绝缘电阻(MΩ /KM20℃)				10							
		DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)				2000							
PHYSICAL CHARACTERS 物性		AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)		ELONGATION(MIN) 伸长率(最小)						
		INSULATION 绝缘	UNAGED老化前		10.3MPa		100%						
		JACKET 外被	UNAGED老化前		10.3MPa		100%						
CORE NUMBER 芯数		INSULATION COLOR 绝缘颜色											
2		黑、白											
3		黑、白、绿											
4~5		依需求											
MARKING 印字		E249743 ㊞ AWM 2733 16AWG 105℃ 600V VW-1 C ㊞ AWM I A 16AWG 105℃ 600V FT1 TRIUMPHCABLE											