

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: UL1095系列
STYLES&SIZE _____

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER _____ CUSTOMER P/N _____

设计卡号: 承认书号:
ED NO. _____ APPROVAL NO. SPDX-2022092701

制定日期: 2022-09-27 版本版次: A/0
DATE _____ EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富



客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		UL1095系列							
额定温度 RATED TEMPERATURE		80℃			额定电压 RATED VOLTAGE		300V		
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS			参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2021		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图		CONDUCTOR 导体 INSULATION 绝缘 							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数									
AWG 线号数	mm2 平方数	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	RATED CURRENT 安全电流 (A/30℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)	
26	0.14	7/0.16TS	0.48 (Ref)	0.31	1.1±0.1	150	3.0	2000	
24	0.22	11/0.16TS	0.61 (Ref)	0.31	1.25±0.1	94.2	3.9	2000	
22	0.34	17/0.16TS	0.76 (Ref)	0.31	1.4±0.1	59.4	5.6	2000	
20	0.52	21/0.178TS	0.94 (Ref)	0.31	1.6±0.1	36.7	7.5	2000	
18	0.85	34/0.178TS	1.18 (Ref)	0.31	1.8±0.1	23.2	12.0	2000	
16	1.32	26/0.254TS	1.50 (Ref)	0.31	2.1±0.1	14.6	17	2000	
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL		材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)				
INSULATION 绝 缘		MATERIAL		材质	PVC (RoHS)				
COLOR 颜色		BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)							
PHYSICAL CHARACTERS 物性		AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度 (最小)		ELONGATION (MIN) 伸长率 (最小)		
		INSULATION 绝缘		UNAGED老化前		10.3MPa		100%	
				AGING老化后 (113±2℃*168hr)		70%		65%	
MARKING 印字		E249743 ㊞ AWM 1095 **AWG 80℃ 300V VW-1 C ㊞ AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE							
REMARK 备注		**代表线号数							