


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Knderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




S11L0_--




Nur Einsatz dargestellt
view only insert




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1



S11LA_--





S11LC_--



S11LF_--

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.35 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S11L_S-P05MJG0-__00	schwarz verchromt black chromed
S11L_C-P05MJG0-__00	matt verchromt matt chromed
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse surface housing

S11L__-P05MJG0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
S11L__-P05MJG0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
S11L__-P05MJG0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
S11L__-P05MJG0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S11L__-P05MJG0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S11L__-P05MJG0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S11L__-P05MJG0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: A		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Status/state:		CAD-Nr.: design-ID: 00040842		Maßstab: scale: 1:1		Format: size: A3	
Erstellt/prepared	19.01.2009	dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised	23.04.2019	rtrager		Oxaion-Nr.: S11L__-P05MJG0-__00		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released				Ursprung/origin.: S11LOC-P05MJG0-..00			
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name					