




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.



Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Montagebohrung Panel Cutout



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU grau
Gehäuse/Housing: PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
Isolierkörper/Insulation Body: /Cu-alloy PEEK

Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder: AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/single contacts: 2.75 A
9-polig / 9-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

G51M07-P09LCC0-0020	rot / red
G51M07-P09LCC0-0040	gelb / yellow
G51M07-P09LCC0-0050	grün / green
G51M07-P09LCC0-0060	blau / blue
G51M07-P09LCC0-0070	grau / grey
G51M07-P09LCC0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
							CAD-Nr.:	00021811	Bl.:	
					2002	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle		
				Bearb.	25.11.	Braun F.				
				Gepr.						
				Norm.						
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Paus
							G51M07-P09LCC0-00.0			
Änd- zust.	Äend.-Mitt	Datum	Name				Ersatz für:			Nr.