




RoHs

VER	MARK	PR. BY	DESCRIPTION	DATE

PIN number variable size comparison table				
PART NO	PIN	A	B	C
W2001110-2PW2113	2	2.00	6.00	4.50
W2001110-3PW2113	3	4.00	8.00	6.00
W2001110-4PW2113	4	6.00	10.00	7.50
W2001110-5PW2113	5	8.00	12.00	9.00
W2001110-6PW2113	6	10.00	14.00	10.50
.....				
W2001110-20PW2113	20	38.00	42.00	25.50

- 技术要求：
- 1. 塑件材料：PA66 (UL-94V-0)
 - 2. 接触件：黄铜镀锡
 - 3. 接触电阻： $\leq 10m\Omega$
 - 4. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
 - 5. 额定电压：250V AC DC
 - 6. 额定电流：2.0A AC DC
 - 7. 耐压：能承受 1000V AC/Minute
 - 8. 工作温度： $-25^{\circ}\sim +85^{\circ}$
 - 9. 可焊性试验：浸锡面积 $\geq 95\%$
温度 $235^{\circ}\pm 5^{\circ}$ ，时间 2.5 ± 0.5 秒
 - 10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

2	端子 Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面 镀底镍 30u~MIN, 再镀锡 80u~MIN
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	备注

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTCONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
X.X ±0.30	X.* ±5°	PART NO. W2001110-XPW2113	TITLE: PH2.0MM 直针	
.XX ±0.20	X.X* ±1°			
.XXX ±0.10	X.XX* ±0.5°	DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE A4
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		UNITS MM
		APPD: Sophia		SCALE N:A
				SHEET 1/1