








Montagebohrung Panel Cutout



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PSU grau	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.5 mm
Gehäuse/Housing:	PSU grey	Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung	Löt/Solder	AWG 28
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	5 A
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	2.75 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	9-polig / 9-pos.:	(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			

G11MA7-P09LCC0-0020	rot / red
G11MA7-P09LCC0-0030	weiß / white
G11MA7-P09LCC0-0040	gelb / yellow
G11MA7-P09LCC0-0050	grün / green
G11MA7-P09LCC0-0060	blau / blue
G11MA7-P09LCC0-0070	grau / grey
G11MA7-P09LCC0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:			Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
								CAD-Nr.:	00030265		Bl.:
					2005	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle			Maßstab: 3:1
					Bearb	15.11.	Hüning Kai				
				Gepr.							
				Norm.			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause	
				 otto dunkel gmbh							
Änd- zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name				Ersatz für:			G11MA7-P09LCC0-00.0	