


Nur Einsatz dargestellt
View only insert



Ø11.5

Markierungspunkt
red dot

10

20



30

40

50*)

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value

60




S11L0_--_--


Ⓐ Weitere Kodierungen in Richtung "A"
further codings in direction "A"
(nur Gehaeuse dargestellt / view only housing)

3:1

30°




S11LA_--_--




S11LC_--_--

60°




S11LF_--_--

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

Ⓐ 0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:

Ⓐ 4 A

Einzelkontakte/single contacts:

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S11L_C-P14MCC0-__00	matt verchromt matt chrome plated
S11L_S-P14MCC0-__00	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

S11L__-P14MCC0-7200	> 7.0 - 7.7 mm
S11L__-P14MCC0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
S11L__-P14MCC0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
S11L__-P14MCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S11L__-P14MCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S11L__-P14MCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S11L__-P14MCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00043985		Maßstab: scale: 4:1
Status/state:		Version: revision: A		Format: size: A3
Erstellt/prepared	12.10.2009	dscholz	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	25.04.2019	tschroedl	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released			Ursprung/origin.:	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	S11L__-P14MCC0-__00 S11LOC-P14MCC0-__00	