

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C



D

E


F

G



H



SECTION B-B




SECTION A-A



< 圧着部寸法 > DIMENSION OF CRIMPING WING				< 適用電線表 > APPLICABLE WIRE DIAMETER FOR CRIMPING WING		
H 1	H 2	W 1	W 2	CHFUS	AVSS	CIVUS
① ③ ④	(1.95)	(2.45)	2.0	2.65	0.22~0.5	0.3~0.5
② ⑤	(2.35)	(2.7)	2.55	2.8	0.75	

⑤	NH型メス端子 (Mサイズ) 低挿入力タイプ		銅合金	0.14g	8240-0523	TER NHF-M-SN-N
	NH FEMALE TERMINAL (M SIZE) LOW INSERTION FORCE TYPE		COPPER ALLOY			TER NHF-M-SN-N
④	NH型メス端子 (Sサイズ) 低挿入力タイプ		銅合金	0.13g	8240-0552	TER NHF-S-SN=N
	NH FEMALE TERMINAL (S SIZE) LOW INSERTION FORCE TYPE		COPPER ALLOY			TER NHF-S-SN=N
③	NH型メス端子 (Sサイズ) 低挿入力タイプ (暫定品)		銅合金	0.13g	8240-0522	TER NHF-S-SN-N
	NH FEMALE TERMINAL (S SIZE) LOW INSERTION FORCE TYPE (TEMPORARY PRODUCT)		COPPER ALLOY			TER NHF-S-SN-N
②	NH型メス端子 (Mサイズ)		銅合金	0.14g	8240-0179	TER NHF-M-SN
	NH FEMALE TERMINAL (M SIZE)		COPPER ALLOY			TER NHF-M-SN
①	NH型メス端子 (Sサイズ)		銅合金	0.13g	8240-0180	TER NHF-S-SN
	NH FEMALE TERMINAL (S SIZE)		COPPER ALLOY			TER NHF-S-SN
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	質量 MASS	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME

材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	上 表			
上表 SEE ABOVE TABLE		t=0.2			SEE ABOVE TABLE			
仕上 FINISH		尺度 SCALE		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S			
TIN PLATING		5 : 1			7 7 8 0 9 5			
色相 COLOR		質量 MASS		部 品 番 号 PART NO.	上 表 SEE ABOVE TABLE			
		上表 SEE ABOVE TABLE						
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	NH型メス端子			
'14.06.12 O.Ito	'14.06.12 Y.Noro	2006/07/06 Y. NORO	2014/06/12 A. KON		NH FEMALE TERMINAL			
 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				A3

1

2

3

4

5

6

7

8