



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey	Anschluß/Termination:	0.38 mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Prüfspannung/Test Voltage:	1.6 kV DC (SAE AS 13441)
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load:	
		Einzelkontakte/single contacts	10 A
Oberflächen/Surfaces:		5-polig / 5-pos.:	7.5 A
Gehäuse/Housing:		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			



a	S11M07-P05MJG0-..20	rot / red
	S11M07-P05MJG0-..30	weiß / white
	S11M07-P05MJG0-..40	gelb / yellow
	S11M07-P05MJG0-..50	grün / green
	S11M07-P05MJG0-..60	blau / blue
	S11M07-P05MJG0-..70	grau / grey
	S11M07-P05MJG0-..80	schwarz / black

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768				Rahteil: hierzu Stückliste		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.: 00020294	
2003 Tag Name				Benennung:		CAD-Nr.:	00023942	Bl.:
Bearb. 22.07 Plischke				Stecker cpl.		Maßstab:		5:1
Gepr.				Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause		
Norm.				S11MA7-P05MJG0-....		Nr.		
a ----- 13.03.08 Lenhart				Ersatz für:				
And-zust. Aend.-Mitt. Datum Name				otto dunkel gmbh				