


105°C 长寿命(7000~12000小时) 小型化品
105°C Long Life(7000~12000 hours), Miniaturized

·-40°C对应

Temperature Range : -40°C~+105°C

RoHS
compliance



规格表 / SPECIFICATIONS

项 目 Items	特 性 Characteristics	
工 作 温 度 范 围 Category Temperature Range	-40~+105°C	
额 定 电 压 范 围 Rated Voltage Range	35~100Vdc	160~450Vdc
静 电 容 量 允 许 差 Capacitance Tolerance	±20% (20°C, 120Hz)	
漏 电 流 Leakage Current(MAX)	小于 $I=0.01CV$ 和 $3\mu A$ 的较大值(施加额定电压2分钟后) $I=0.01CV$ or $3\mu A$ whichever is greater. (After 2 minutes)	
	$I=3\sqrt{CV}$ (施加额定电压5分钟后) $I=3\sqrt{CV}$ (After 5 minutes application of rated voltage)	
	I=漏电流(µA) Leakage Current	C=静电容量(µF) Capacitance
损 失 角 正 切 值(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	额定电压(V) Rated Voltage	35 50 63 80 100 160~400 420, 450
	tanδ	0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.20 0.25
耐 久 性 Endurance	105°C环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载右表时间后, 满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105°C, the capacitors shall meet the following requirements.	
	静电容量变化率 Capacitance Change	初期值的±25%以内 Within ±25% of the initial value.
	损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.
	漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.
低 温 特 性 Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio(MAX)	额定电压(Vdc) Rated Voltage	35 50 63 80 100 160~250 350, 400 420, 450
	Z(-25°C)/Z(20°C)	2 2 2 2 2 3 5 6
	Z(-40°C)/Z(20°C)	3 3 3 3 3 - - -
		(120Hz)

纹波电流修正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

35~100Vdc					
频率(Hz) Frequency	120	1k	10k	100k	≤
系 数 Coefficient	33µF	0.42	0.70	0.90	1.00
	39~270µF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330~680µF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820~1800µF	0.60	0.80	0.96	1.00

160~450Vdc					
频率(Hz) Frequency	60 (50)	120	500	1k	10k
系 数 Coefficient	160~250Vdc	0.80	1.00	1.20	1.30
	350~450Vdc	0.80	1.00	1.25	1.40

副记号 / OPTION

PET套管 PET Sleeve	35~100Vdc	EFC
	160~450Vdc	EFR *

※有关PET套管 -25~+105°C品(EFC品), 请另外查询。
PET Sleeve -25~+105°C(EFC) is also available, please consult our sales offices.

尺寸图 / DIMENSIONS

(mm)

ϕD	6.3	8	10	12.5	16	18
ϕd	0.5	0.6			0.8	
F	2.5	3.5	5.0		7.5	
α	35~100Vdc	2.0			—	
	160~450Vdc	—	2.5			

产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	TXW	□□□□	M	□□□	□□	D×L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	引线加工记号 Lead Forming	铝壳尺寸 Case Size

◆标准品一览表 / STANDARD SIZE

额定电压 Rated Voltage (Vdc)	静电容量 Capacitance (μF)	外形尺寸 Size φD×L (mm)	额定纹波电流 Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C)		额定电压 Rated Voltage (Vdc)	静电容量 Capacitance (μF)	外形尺寸 Size φD×L (mm)	额定纹波电流 Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C)	
			120Hz	100kHz				120Hz	100kHz
35	180	6.3×25	0.605	1.21	100	220	8×60	1.40	2.80
	220	6.3×30	0.685	1.37		220	10×40	1.30	2.60
	330	6.3×40	0.924	1.68		270	10×50	1.56	3.12
	390	6.3×50	1.11	2.02		330	10×60	1.97	3.59
	390	8×25	0.951	1.73		56	8×25	0.32	0.448
	470	8×30	1.11	2.03	160	68	8×30	0.37	0.518
	680	8×40	1.41	2.57		82	8×35	0.43	0.602
	820	8×50	1.82	3.04		82	10×25	0.43	0.602
	820	10×30	1.48	2.47		100	8×40	0.49	0.686
	1000	8×60	2.08	3.48		120	8×55	0.57	0.798
	1200	10×40	1.87	3.12		120	10×30	0.54	0.756
	1500	10×50	2.21	3.69		120	10×40	0.67	0.938
	1800	10×60	2.50	4.17		150	10×40	0.67	0.938
50	100	6.3×25	0.510	1.02		150	12.5×25	0.66	0.924
	120	6.3×30	0.580	1.16		180	10×50	0.80	1.12
	180	6.3×40	0.710	1.42		180	12.5×30	0.77	1.07
	220	6.3×50	0.860	1.72		220	10×60	0.94	1.31
	220	8×25	0.740	1.48		220	12.5×35	0.89	1.24
	270	8×30	0.870	1.74		220	16×25	0.93	1.30
	390	8×40	1.22	2.23		270	12.5×40	1.01	1.41
	470	8×50	1.45	2.65		330	12.5×50	1.20	1.68
	470	10×30	1.22	2.22		330	16×30	1.20	1.68
	560	8×60	1.68	3.07		330	18×25	1.18	1.65
	680	10×40	1.55	2.82		390	12.5×55	1.35	1.89
	820	10×50	2.02	3.37		390	16×35	1.34	1.87
	1000	10×60	2.31	3.86		390	18×30	1.40	1.96
63	82	6.3×25	0.455	0.910		470	16×40	1.52	2.12
	100	6.3×30	0.515	1.03		470	18×35	1.58	2.21
	150	6.3×40	0.635	1.27		560	16×50	1.79	2.50
	180	6.3×50	0.775	1.55		560	18×40	1.78	2.49
	180	8×25	0.665	1.33		680	18×45	2.00	2.80
	220	8×30	0.785	1.57		820	18×50	2.23	3.12
	330	8×40	1.11	2.02	200	39	8×25	0.30	0.420
	390	8×50	1.32	2.41		56	8×30	0.37	0.518
	390	10×30	1.16	2.10		68	8×40	0.45	0.630
	470	8×60	1.54	2.80		68	10×25	0.43	0.602
	560	10×40	1.43	2.60		82	8×45	0.51	0.714
	680	10×50	1.71	3.12		82	10×30	0.50	0.700
	820	10×60	2.15	3.59		100	8×55	0.60	0.840
80	47	6.3×25	0.455	0.910		100	10×40	0.63	0.882
	56	6.3×30	0.515	1.03		120	10×45	0.75	1.05
	82	6.3×40	0.635	1.27		120	12.5×25	0.65	0.910
	100	6.3×50	0.775	1.55		150	10×50	0.83	1.16
	100	8×25	0.665	1.33		150	12.5×30	0.80	1.12
	120	8×30	0.785	1.57		180	10×60	0.91	1.27
	180	8×40	1.01	2.02		180	12.5×35	0.92	1.28
	220	8×50	1.20	2.41		180	16×25	0.85	1.19
	220	10×30	1.05	2.10		220	12.5×45	1.09	1.52
	270	8×60	1.40	2.80		220	16×30	1.01	1.41
	270	10×40	1.30	2.60		220	18×25	1.00	1.40
	390	10×50	1.71	3.12		270	12.5×50	1.26	1.76
	470	10×60	1.97	3.59		270	16×30	1.18	1.65
100	33	6.3×25	0.382	0.910		270	18×30	1.16	1.62
	39	6.3×30	0.515	1.03		330	12.5×60	1.36	1.90
	56	6.3×40	0.635	1.27		330	16×40	1.31	1.83
	68	6.3×50	0.775	1.55		330	18×30	1.30	1.82
	82	8×25	0.665	1.33		390	16×45	1.43	2.00
	100	8×30	0.785	1.57		390	18×35	1.43	2.00
	120	8×40	1.01	2.02		470	16×50	1.58	2.21
	150	8×50	1.20	2.41		470	18×40	1.58	2.21
	150	10×30	1.05	2.10		560	18×45	1.77	2.47

·在订购8x55, 8x60, 10x55, 10x60规格时请务必和敝公司商谈。
When ordering 8x55, 8x60, 10x55, 10x60 size, please consult our sales offices.

◆标准品一览表 / STANDARD SIZE

额定电压 Rated Voltage (Vdc)	静电容量 Capacitance (μ F)	外形尺寸 Size ϕ D×L (mm)	额定纹波电流 Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C)	
			120Hz	100kHz
220	100	10×40	0.66	0.924
	120	10×45	0.75	1.05
	120	12.5×30	0.74	1.03
	150	12.5×35	0.86	1.20
	150	16×25	0.80	1.12
	180	12.5×40	0.99	1.38
	180	16×30	0.94	1.31
	220	12.5×50	1.08	1.51
	220	16×30	1.01	1.41
	220	18×25	0.94	1.31
	270	16×35	1.19	1.66
	270	18×30	1.13	1.58
	330	18×35	1.30	1.82
	390	18×40	1.49	2.08
	470	18×45	1.69	2.36
250	27	8×25	0.30	0.420
	39	8×30	0.37	0.518
	47	8×35	0.45	0.630
	47	10×25	0.37	0.518
	56	8×40	0.51	0.714
	56	10×30	0.42	0.588
	68	8×50	0.59	0.826
	68	10×35	0.49	0.686
	82	10×40	0.61	0.854
	82	12.5×25	0.54	0.756
	100	10×45	0.68	0.952
	100	12.5×30	0.69	0.966
	120	10×55	0.73	1.02
	120	12.5×35	0.79	1.10
	120	16×25	0.74	1.03
	150	12.5×40	0.92	1.28
	150	16×30	0.89	1.24
	180	12.5×50	0.97	1.35
	180	16×30	0.95	1.33
	180	18×25	0.88	1.23
	220	12.5×55	1.13	1.58
	220	16×35	1.11	1.55
	220	18×30	1.10	1.54
	270	16×40	1.27	1.77
	270	18×35	1.23	1.72
	330	16×50	1.48	2.07
	330	18×40	1.42	1.98
	390	18×45	1.59	2.22
	470	18×50	1.83	2.56
350	22	8×30	0.25	0.375
	27	8×35	0.29	0.435
	33	8×40	0.33	0.495
	33	10×25	0.31	0.465
	39	8×45	0.37	0.555
	39	10×30	0.36	0.540
	47	8×60	0.43	0.645
	47	10×35	0.41	0.615
	56	10×40	0.47	0.705
	68	10×55	0.55	0.825
400	12	8×25	0.17	0.255
	15	8×30	0.20	0.300
	18	8×35	0.23	0.345
	22	8×40	0.26	0.390
	22	10×25	0.24	0.360
	27	8×45	0.30	0.450

额定电压 Rated Voltage (Vdc)	静电容量 Capacitance (μ F)	外形尺寸 Size ϕ D×L (mm)	额定纹波电流 Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C)	
			120Hz	100kHz
400	27	10×30	0.29	0.435
	33	8×55	0.35	0.525
	33	10×35	0.33	0.495
	39	10×40	0.40	0.600
	39	12.5×25	0.36	0.540
	47	10×45	0.45	0.675
	47	12.5×30	0.44	0.660
	56	10×50	0.52	0.780
	56	12.5×35	0.50	0.750
	68	12.5×40	0.58	0.870
	68	16×25	0.51	0.765
	82	12.5×45	0.65	0.975
	82	16×30	0.61	0.915
	82	18×25	0.61	0.915
	100	12.5×60	0.75	1.12
	100	16×35	0.74	1.11
	100	18×30	0.74	1.11
	120	16×40	0.80	1.20
	120	18×35	0.79	1.18
	150	16×50	0.95	1.42
	150	18×40	0.91	1.36
420	180	18×45	1.04	1.56
	12	8×30	0.13	0.195
	15	8×35	0.17	0.255
	18	8×40	0.20	0.300
	22	8×50	0.25	0.375
	33	10×40	0.37	0.555
	39	10×45	0.41	0.615
	39	12.5×30	0.39	0.585
	47	12.5×35	0.45	0.675
	56	12.5×40	0.52	0.780
	56	16×25	0.46	0.690
	68	12.5×45	0.58	0.870
	68	16×30	0.55	0.825
	82	12.5×50	0.66	0.990
	82	16×35	0.63	0.945
	82	18×25	0.56	0.840
	100	16×40	0.73	1.09
	100	18×30	0.67	1.00
	120	18×35	0.77	1.15
450	150	18×40	0.90	1.35
	12	8×30	0.15	0.225
	15	8×40	0.19	0.285
	18	8×45	0.21	0.315
	33	10×40	0.36	0.540
	33	12.5×30	0.37	0.555
	39	10×50	0.41	0.615
	39	12.5×35	0.42	0.630
	47	12.5×40	0.48	0.720
	47	16×25	0.44	0.660
	56	12.5×45	0.53	0.795
	56	16×30	0.51	0.765
	68	12.5×50	0.62	0.930
	68	16×35	0.59	0.885
	68	18×25	0.57	0.855
	82	16×40	0.68	1.02
	82	18×30	0.65	0.975
	100	18×35	0.74	1.11
	120	18×40	0.83	1.24
	150	18×45	0.95	1.42