








Montagebohrung Panel Cutout



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU grau
	PSU grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
	/Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

KontaktØ / ContactØ:	Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Löt/Solder	AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts 7 A
6-polig / 6-pos.: 4.55 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

G11M07-P06LFG0-0020	rot / red
G11M07-P06LFG0-0030	weiß / white
G11M07-P06LFG0-0040	gelb / yellow
G11M07-P06LFG0-0050	grün / green
G11M07-P06LFG0-0060	blau / blue
G11M07-P06LFG0-0070	grau / grey
G11M07-P06LFG0-0080	schwarz / black

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:		
								CAD-Nr.:		Bl.:		
				2009	Tag	Name	Benennung:					Maßstab:
				Bearb.	04.08.	D.Stein	Geräteteil Receptacle					3:1
				Gepr.								
				Norm.								
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:					Vervielf. Pause
							G11M07-P06LFG0-00.0					
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:					Nr.