








SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 300V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-VO
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	XD-SHB-2x2PLT-X-05	1.00	4.30	2.45
3	XD-SHB-2x3PLT-X-05	2.00	5.30	3.45
4	XD-SHB-2x4PLT-X-05	3.00	6.30	4.45
5	XD-SHB-2x5PLT-X-05	4.00	7.30	5.45
6	XD-SHB-2x6PLT-X-05	5.00	8.30	6.45
7	XD-SHB-2x7PLT-X-05	6.00	9.30	7.45
8	XD-SHB-2x8PLT-X-05	7.00	10.30	8.45
9	XD-SHB-2x9PLT-X-05	8.00	11.30	9.45
10	XD-SHB-2x10PLT-X-05	9.00	12.30	10.45
11	XD-SHB-2x11PLT-X-05	10.00	13.30	11.45
12	XD-SHB-2x12PLT-X-05	11.00	14.30	12.45
13	XD-SHB-2x13PLT-X-05	12.00	15.30	13.45
14	XD-SHB-2x14PLT-X-05	13.00	16.30	14.45
15	XD-SHB-2x15PLT-X-05	14.00	17.30	15.45
...		...	...	...
20	XD-SHB-2x20PLT-X-05	19.00	22.30	20.45
...		...	...	...
25	XD-SHB-2x25PLT-X-05	24.00	27.30	25.45
...		...	...	...
30	XD-SHB-2x30PLT-X-05	29.00	32.30	30.45

Ordering Information

XD - SHB - 2xN *** - * - 05

Pin Type Colour
A: 引脚 引脚颜色
AW: 焊针 和焊丝
PLT: 立贴 和通孔
PWT: 贴片 和贴片

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	05	 深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	SHB (1.0)双排 立贴	版本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-SHB-2xNPLT-X-05	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1