

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: 10064 (36~26)AWG*1C
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2024111401

制定日期: 2024-11-14 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富



客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		10064 (36~26)AWG*1C					
额定温度 RATED TEMPERATURE		105℃		额定电压 RATED VOLTAGE		30V	
参照标准 REFERENCE STANDARD		NOUL		环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 规格	公差(±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	
36	7/0.05TS	0.15(Ref)	0.06	0.05	0.28±0.03	1580	
34	7/0.06TS	0.18(Ref)	0.07	0.06	0.32±0.03	1080	
32	7/0.08TS	0.24(Ref)	0.07	0.06	0.38±0.03	588	
30	7/0.10TS	0.30(Ref)	0.10	0.09	0.53±0.05	381	
28	7/0.12TS	0.36(Ref)	0.11	0.09	0.60±0.05	270	
26	7/0.16TS	0.48(Ref)	0.11	0.09	0.70±0.05	150	
CONDUCTOR 导体	MATERIAL		材质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)			
INSULATION 绝缘	MATERIAL		材质	FEP (RoHS)			
PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)		ELONGATION(MIN) 伸长率(最小)	
	INSULATION 绝缘		UNAGED老化前	17.2MPa		200%	
	HEAT SHOCK 热冲击 (232±2℃*1hr)			无裂纹 NO CRACK			
	COLD BEND 低温弯曲 (-40±2℃*1hr)			无裂纹 NO CRACK			
	FLAME TEST 燃烧测试			VW-1			
	DIELECTRIC TEST耐压测试(AC V/min)			500			
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红)						
MARKING 印字							