

## 东莞市科雅电子科技有限公司

Dongguan keya electronic technology co. LTD

## 規 格 承 認 書

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客 戶 名 稱:

CUSTOMER

立创商城

產 品 名 稱:

ITEM

塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器 (谐振电容)

產 品 類 型 :

CUSTOMER'S PART NO.

MMKP82 (MMKP563J3A1502)

產 品 規 格

CUSTOMER'S P/N:

563J1000V P15 18\*16\*10 KYET 灰壳白胶

日 期

ISSUED DATE

2023.10.08

## 承认印 ( APPROVAL STAMP)

供应商 ( VENDER)

客户 ( CUSTOMER)




- 如果您有特殊要求请联系我们，我们将提供符合您要求的产品。
- If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement.

## 塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器 MMKP82

Double sided metallized polypropylene film capacitor (Box-type)

## ■ 外形图 Outline Drawing

正面印字 :



SIZE :

客户产品型号 CUSTOMER P/N	容值 CAP. (uF)	标志 Symbol	公差 Tol. ± %	电压 R.V. (VDC)	尺寸毫米为单位 Dimensions in mm						科雅产品型号 KYET P/N
					宽 W ±0.5	高 H ±0.5	厚 T ±0.5	脚距 P ±0.5	线径 d ±0.05	脚长 L	
	0.056	563	5	1000	18	16	10	15	0.8	20	MMKP563J3A1502

## ■ 电容器结构

- 采用聚丙烯薄膜作为介质，以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极，双端喷金形成无感结构，单向引出，引出采用镀锡铜线(CU线)，阻燃环氧树脂灌封。

## ■ Capacitor Structure

- With polypropylene film dielectric, pole with double sided metallized polyester film, twain section spray-metal form Non-inductive configuration, Electrode lead unilateralism fetch out and flame retardant epoxy resin dip sealed.

## 特点：

- 双面金属化聚丙烯引出
- 损耗小，内部温升小
- 负点容量温度系数
- 优异的阻燃系数

## Features

- Doublesided metallized polypropylene structure
- Low loss and small inherent temperature rise
- Negative temperature coefficient of capacitance
- Excellent active and passive flame resistant circuit

## ■ 主要用途

- 广泛应用与高压,高频脉冲电路中
- 电子镇流器和节能灯中
- 吸收和SCR整流电路

## • Typical Applications

- Widely used in high voltage, high frequency and pulse circuit
- Lamp capacitor for electronic ballast compact lamps
- SNUBBER and SCR commutating circuits

最大脉冲爬升速率 Maximum Pulse Rise Time(dV/dt) : 若实际工作电压 U 比额定电压 UR 低 , 电容器可工作在更高的 dV/dt 场合 , 这样 dv/dt 允许值应为右表值乘以 UR/U 。	UR(V)	dV/dt(v/μs)				
		P=7.5	P= 10.0	P= 15.0	P=22.5	P =27.5
250	1200	1000	550	250	200	
400	1800	1500	900	500	300	
630	3200	3200	2500	1500	900	
1000	6000	6000	3300	2100	1000	
1600	-----	-----	6000	3000	2000	
2000	-----	-----	10000	5000	2200	

## ■ 技术参数：

NO:	项目	性能要求	试验方法 GB/T 10190(IEC 60384-16)
01	适用温度范围	-40 — +105°C	
02	额定电压 UR	400VDC/630VDC/1000VDC/1250VDC /1600VDC/2000VDC/3000VDC	
03	电容量范围	0.0022 ~ 1.8μ F	
04	电容量允许偏差	±2%(G) , ±3%(H) , ±5%(J) , ±10%(K)	Ref. item 4. 2. 2 1kHz
05	损耗角正切	$\operatorname{tg}\delta \leq 0.0010$ (20°C, 1KHz, 0. 1V)	Ref. item 4. 2. 3
06	耐 电 压	1.6UR , 5s 无击穿或飞弧	Ref. item 4. 2. 1 Ref. item 4. 3  Ref. item 4. 4  焊槽法 Tb , 方法 1A  (漏电流设定为 20mA)
07	绝缘电阻	IR≥50000MΩ , CN≤0.33μ F ;  IR≥30000, CN>0.33μ F ;  (100V, 20°C, 1min)	Ref. item 4. 2. 4  测试电压设置 : 10V≤UR < 100V ,  测试电压为 10V ; 100V≤UR < 500V ,  测试电压为 100V ; UR≥500V ,  测试电压为 500V (20°C, 1min)
08	可 焊 性	镀锡良好	Ref. item 4. 5  焊槽法 Ta , 方法 1  焊料温度 : 235±2°C  浸渍时间 : 2.0±0.5s
	初始测量	电容量 损耗角正切 : 依据 NO. 5	
			Ref. item 4. 3

09	引出端强度	外观无可见损伤	拉力： 0. 5≤φ d≤0. 8mm, 10N 1. 0≤φ d≤1. 2mm, 20N  弯曲试验 Ub：  弯力： 0. 5≤φ d≤0. 8mm , 5N 1. 0≤φ d≤1. 2mm, 10N  每个方向上连续进行二次弯曲
	耐焊接热	外观无可见损伤 , 标志清晰	Ref. item 4. 4  焊槽法 Tb , 方法 1A 260±5°C , 10±1s
	最后测量	电容量 : $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的±2%  损耗角正切增加 :  $\Delta \tan \delta \leq 0.0020$ (10kHz , $C \leq 1.0 \mu F$ )  $\Delta \tan \delta \leq 0.0020$ (1kHz, $C > 1 \mu F$ )  绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 50%	
10	初始测量	电容量 损耗角正切 : 依据 NO. 5	
	温度快速变化	外观无可见损伤	Ref. item 4. 6  QA =-40°C , QB = +105°C  5 次循环 , 持续时间 : t =30min
	最后测量	外观无可见损伤 , 标志清晰 ,  电容量 : $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的±5% ,  损耗角正切增加 :  $\Delta \tan \delta \leq 0.0020$ (10kHz , $C \leq 1.0 \mu F$ )	







		$\Delta \text{tg}\delta \leq 0.0020$ (1kHz, $C > 1\mu\text{F}$ ) 绝缘电阻 IR : $\geq$ 额定值的 50%	
11	气候顺序	初始测量	电容量 损耗角正切： 依据 NO. 5
		干 热	Ref. item 4. 10. 2 $+105^\circ\text{C}$ , 16h
		循环湿热	Ref. item 4. 10. 3 试验 Db , 严酷度 b , 第一次循环
		寒 冷	Ref. item 4. 10. 4 $-40^\circ\text{C}$ , 2h
		循环湿热	Ref. item 4. 10. 6 试验 Db 严酷度 b , 其余循环
		最后测量	外观无可见损伤 , 标志清晰 , 电容量变化 : $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 3\%$ , 损耗角正切增加 : $\Delta \text{tg}\delta \leq 0.0030$ (10kHz , $C \leq 1.0\mu\text{F}$ ) $\Delta \text{tg}\delta \leq 0.0030$ (1kHz, $C > 1\mu\text{F}$ ) 绝缘电阻 IR : $\geq$ 额定值的 50%
12	稳态湿热	外观无明显鼓胀 , 标志清晰 , 电容量变化 : $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 2\%$ , 损耗角正切增加 :	Ref. item 4. 11 温度 : $85^\circ\text{C}$ 湿度 : 85%RH

		$\Delta \tan\delta \leq 0.0010$ (1kHz) 绝缘电阻 IR : $\geq$ 额定值的 90%	持续时间 : 48H
13	耐久性	外观无可见损伤, 标志清晰, 电容量变化 : $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 5\%$ , 损耗角正切增加 : $\Delta \tan\delta \leq 0.0020$ (10kHz) 绝缘电阻 IR : $\geq$ 额定值的 50%	Ref. item 4. 12 +85°C, 1000h 施加电压 : 1.25 倍额定电压
14	随温度而定的特性	在 b, d, f 点上进行电容量测量 : 在下限类别温度 -40°C 时的特性 : $0 \leq (C_b - C_d) / C_d \leq +3\%$ 在上限类别温度 110°C 时的特性 : $-4\% \leq (C_f - C_d) / C_d \leq 0$	Ref. item 4. 2. 6 充电电压为额定电压 静态法, 电容器依次保持在下述 每个温度 : a. $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , b. $(-40 \pm 3)^\circ\text{C}$ , d. $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , f. $(110 \pm 2)^\circ\text{C}$ , g. $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$
15	充电和放电	电容量 : $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 5\%$ 损耗角正切增加 : $\Delta \tan\delta \leq 0.0030$ (10kHz 0.1V) 耐电压 : 1.6UR 绝缘电阻 IR : $\geq$ 额定值的 50%	Ref. item 4. 13 次 数 : 10000 次 充电持续时间 : 0.5s 放电持续时间 : 0.5s 充电电压为额定电压 充电电阻 : $220/\text{CR} (\Omega)$ 放电电阻 : $10/\text{CR}(\Omega)$ 或 $20\Omega$ (取较大者) CR 为标称电容量 ( $\mu\text{F}$ )
		外观无炸裂, 无燃烧。 电容量变化 :	



16	脉冲电压	$\Delta C/C \leq$ 初测值的 $\pm 5\%$ 损耗角正切增加： $\Delta \tan\delta \leq 0.0020$ ( 10kHz) 绝缘电阻 IR： $\geq$ 额定值的 50% 耐电压： 1.6UR	次 数： 24 次 脉冲电压： 1.8UR
17	纹波电流	外观无炸裂，无燃烧 电容量变化 $\Delta C/C \leq$ 初测值的 $\pm 10\%$ 损耗角正切增加 $\Delta \tan\delta \leq 0.0030$ (10kHz, 0.1V) $\Delta \tan\delta \leq 0.0030$ (1kHz, 1V) 绝缘电阻 IR： $\geq$ 额定值的 50% 耐电压： 1.6UR	试验温度：常温 纹波电流： $10A$ 直流偏压 = 额定电压 - 纹波电压 试验时间：5 小时 试验频率：100KHZ
18	阻燃性试验	离开火焰后，任一电容器继续燃烧的时间 不超过 30S，且电容器燃烧的滴落物不应 引燃在其下铺设的棉纸	IEC695-2-2 针焰法，耐燃性类别 C, 在火焰上暴露一 次 电容器体积 (立方毫米) 在火焰上暴露 时间 $V \geq 250$ 5S $250 < V \leq 500$ 10S $500 < V \leq 1750$ 20S $V > 1750$ 30S

## ■ 特性曲线：

## ■ MAX. VOLTAGE(Vr.m.s) VERSUS FREQUENCY



Note: sinusoidal wave-form, environment temperature  $\leq 85^{\circ}\text{C}$ , internal temperature rise  $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ , p (pitch) in mm..



Note: sinusoidal wave-form, environment temperature  $\leq 85^{\circ}\text{C}$ , internal temperature rise  $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ , p (pitch) in mm.

### ■ MAX. CURRENT(I<sub>r.m.s</sub>) VERSUS FREQUENCY

