




1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E


F

方法一:



正确使用方式

方法二:




正确使用方式

推荐使用方式——从弹片正上方下压

当正向接触且角度过大时,强行按压可能会导致弹片变形


方法三:



错误使用方式


当逆向接触且角度过大时,强行按压可能会导致弹片变形

方法四:




错误使用方式

当两侧接触且角度过大时,强行按压可能会导致弹片变形




防爬锡说明: 焊接面与功能区尽可能保证较大的间隙, 折弯R面以上为露镍区



接触区PAD(表面粗糙度要尽可能小, 建议镀金或是贴金箔)



REV.	EC#	DESCRIPTION	APPROVED	DATE
A		NEW RELEASE FOR DEVELOP		



推荐SMT定位刻度线

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SECURITY CLASSIFICATION		 亚特联 YATELIAN			
GENERAL	X ±0.25 .X ±0.20 .XX ±0.10 .XXX ±0.05	☐ TOP SECRET ☒ SECRET ☐ PUBLIC	APPROVED			DATE	
ANGLES	±3.0°	CHECKED	DATE			TITLE	
SCALE	1 : 1	DRAWN	DATE			1.2H手机弹片	
SHEET	1 of 1	WQF	2022/03/19	SERIES	SPRING SERIES	SIZE	A4
UNIT	mm	CUSTOMER DRAWING		DWG NO.	YTP-27-430A-0018	REV.	A
							

1

2

3

4

5

6

7

8

SE-RD-016-A