

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: 正标H07V-K系列
STYLES&SIZE _____


客户名称: 客户料号:
CUSTOMER _____ CUSTOMER P/N _____

设计卡号: 承认书号:
ED NO. _____ APPROVAL NO. SPDX-2024022405

制定日期: 2024-02-24 版本版次: A/0
DATE _____ EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准



东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn



胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	正标H07V-K系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	70°C	额定电压 RATED VOLTAGE	450/750V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	EN 50525-2-31
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图			

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

mm ² 平方数	(NO./mm) 公差 (±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Min.Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)	RATED CURRENT 安全电流 (30°C/A)	COND. RESISTANCE 最大导体电阻 (Ω/KM20°C)
1.5	48/0.20AS	1.60 (Ref)	0.7	0.53	3.1±0.15	2500	22	13.3
2.5	49/0.254AS	2.05 (Ref)	0.8	0.62	3.75±0.15	2500	30	7.98
4.0	56/0.30AS	2.59 (Ref)	0.8	0.62	4.4±0.15	2500	40	4.95
6.0	84/0.30AS	3.20 (Ref)	0.8	0.62	5.0±0.20	2500	50	3.30
10	142/0.30AS	4.60 (Ref)	1.0	0.80	6.6±0.20	2500	75	1.91
16	227/0.30AS	5.90 (Ref)	1.0	0.80	7.9±0.20	2500	100	1.21
25	350/0.30AS	7.40 (Ref)	1.2	0.98	9.9±0.3	2500	130	0.78
35	497/0.30AS	8.80 (Ref)	1.2	0.98	11.4±0.3	2500	160	0.554
50	704/0.30AS	10.5 (Ref)	1.4	1.16	13.5±0.4	2500	200	0.386
70	988/0.30AS	12.5 (Ref)	1.4	1.16	15.6±0.4	2500	255	0.272
95	1330/0.30AS	14.5 (Ref)	1.6	1.34	18.0±0.5	2500	310	0.206

CONDUCTOR 导体	MATERIAL	材质	BARE STRANDED COPPER (裸铜绞线)
INSULATION 绝缘	MATERIAL	材质	PVC/C (RoHS)
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)		
MARKING 印字	◀ VDE ▶ H07V-K 1×**mm ² 450/750V DONG GUAN SHENG PAI ELECTRIC WIRE & CABLE CO LTD CE		
REMARK 备注	**代表平方数, 有黄绿线是1G**mm ² , 没有黄绿线是1×**mm ²		